

首長防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES

A-1140-H
ステンレス製A-140-H
亜鉛合金製






シャフトがのびて ちょっとした余裕ができました

特注で塗装も製作致します



A-1140-H-1-1

A-140-H-2-1

A-140-H-2-1
-IvoryキーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application

遮熱板の切り欠きスペースを小さくすることができ、遮熱効果がアップします。
The space of a notch of the heat shut out plate can be made small, so the effect of shutting out heat is increased.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	□W3	(W4)	(H1)	H2	H3	H4	H5	(H6)	P	φD	φd	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																					数量 Quantity	単価 Price
A-1140-H-1-1-TAK60	●	2D	152	30	16	10	35	70	6	22	22.5	8	46.5	40	60	8	8.5	609	04138	¥10,500	5個～	¥10,100
A-1140-H-1-1	●	2D																	03372	¥10,500	5個～	¥10,100
A-1140-H-2-1-TAK60	●	2D	120	24	14	8	30	56	5	12	14.3	5	37.5	32	48	7	5.5	333	04139	¥9,500	5個～	¥9,120
A-1140-H-2-1	●	2D																	03374	¥9,500	5個～	¥9,120
A-140-H-1-1-TAK60	●	2D	152	30	16	10	35	70	6	22	22.5	8	46.5	40	60	8	8.5	517	04037	¥1,900	15個～	¥1,824
A-140-H-1-1	●	2D																	03295	¥1,900	15個～	¥1,824
A-140-H-2-1-TAK60	●	2D/3D	120	24	14	8	30	56	5	12	14.3	5	37.5	32	48	7	5.5	286	04038	¥1,650	20個～	¥1,584
A-140-H-2-1	●	2D/3D																	03299	¥1,650	20個～	¥1,584

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

503