

# TH-57

## ヒンジピン(II型)

### Pipe Hinge

RoHS2



#### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	カラー(A) Collar (A)	STKM	—	1
2	カラー(B) Collar (B)			1
3	シャフト Pin	SWCH	3 倍クロメート Trivalent Chromate Treatment	1

#### 特長

溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒンジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。

E形止み輪(TH-121E等2-70頁)もあわせて使用可能です。

#### 用途


配電盤・分電盤・制御盤等

#### Characteristic

This concealed hinge can only be installed by means of welding. Installation space is saved, due to the hinge's pipe-shape. Can be used with Retainer E-Type (TH-121E etc.).

#### Application

Distribution boards / Distribution panels / Control boards, etc.



#### 寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	自重(g)	Net Weight(g)	価格(円)	Price(yen)	
TH-57-1	127	φ8	φ14	3	φ16	60	φ14	123	0.9	φ7		170.5		¥225	
TH-57-2	107	φ6	φ11		φ14	50	φ12	103	0.7	φ5		106		¥175	
TH-57-3	85				40	φ12		81				85		¥170	
TH-57-4	65	φ5	φ8	2	φ12	30	φ10	61		φ4		46		¥110	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.