

NUMBER C-175152


三角換 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: 概 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




AMP-J010-2C  
REV. 3/93




断面 "B"- "B"  
(SECT)




断面 "C"- "C"  
(SECT)




断面 "A"- "A"  
(SECT) (175152-1, -2, -3)



断面 "A"- "A"  
(SECT) (175152-4)



断面 "D"- "D"  
(SECT)



断面 "E"- "E"  
(SECT)

注記:

1. 適用規格  
製品規格 : 108-5302  
取付適用規格 : 114-5142
2. 取扱説明書 : IS-503J
3. 適用ハウジング型番 : 178125

NOTES:

1. APPLICABLE SPEC  
PRODUCT SPEC : 108-5302  
APPLICATION SPEC : 114-5142
2. INSTRUCTION SHEET : IS-503J
3. APPLICABLE HOUSING : 178125

|                             |                      |     |     |                                       |             |
|-----------------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------------|-------------|
| 1.7 ~ 3.3                   | 175156-4             | 4.3 | 5.2 | 錫めっき済銅合金<br>(PRE TINNED COPPER ALLOY) | 175152-4    |
| 2.9 ~ 4.0                   | ---                  | 4.8 | 4.7 | 錫めっき済黄銅<br>(PRE TINNED BRASS)         | △ 175152-3  |
| 1.7 ~ 3.3                   | 175156-2             | 4.3 | 5.2 | 錫めっき済黄銅<br>(PRE TINNED BRASS)         | 175152-2    |
| 1.7 ~ 3.3                   | 175156-1             | 4.3 | 5.2 | 錫めっき済銅合金<br>(PRE TINNED COPPER ALLOY) | 175152-1    |
| 電線被覆外径<br>(INSULATION DIA.) | バラ状端子型番<br>(L.P P/N) | "W" | "H" | 材料及び仕上<br>(MATERIAL AND FINISH)       | 型番<br>(P/N) |

|                              |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                       |  |                      |  |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
|                              |  |  |  |                                      |  |  |  |  TE Connectivity |  |                      |  |
|                              |  |  |  | 総合電線断面積 (WIRE RANGE)                 |  |  |  | 被覆外径 (INSULATION DIA.)                                                                                |  |                      |  |
|                              |  |  |  | 0.50-1.42mm <sup>2</sup> (AWG 20-18) |  |  |  | 表参照<br>(SEE TABLE) mmφ                                                                                |  |                      |  |
|                              |  |  |  | 材料 (MATERIAL)<br>表参照<br>(SEE TABLE)  |  |  |  | 仕上 (FINISH)<br>表参照<br>(SEE TABLE)                                                                     |  |                      |  |
| F1 REVISED PER ECO-11-005030 |  |  |  | RK HMR 21MAR 11                      |  |  |  | DR. 8. JUN '95 N. NAGASHIMA DE. 8. JUN '95 M. SHINDO                                                  |  |                      |  |
| LTR 変更 (REVISION RECORD)     |  |  |  | DR CHK DATE                          |  |  |  | CHK. 8. JUN '95 M. SHINDO APP. 8. JUN '95 Y. KASHIWA                                                  |  |                      |  |
|                              |  |  |  |                                      |  |  |  | 名称 (NAME)<br>リセブタクル・コンタクト、アンプ・ユニバーサル・パワー・コネクタ<br>(REC CONTACT AMP UNIVERSAL POWER CONN.)              |  |                      |  |
|                              |  |  |  |                                      |  |  |  | 一般公差<br>(GENERAL TOLERANCE)<br>10mm以下 ±0.2<br>10mm超え 30mm以下 ±0.25<br>30mm超え 100mm以下 ±0.3<br>角 度 ±3°   |  |                      |  |
|                              |  |  |  |                                      |  |  |  | LOC<br>B J                                                                                            |  | 番号 (No.)<br>C-175152 |  |
|                              |  |  |  |                                      |  |  |  | 尺度 (SCALE)<br>1/1                                                                                     |  | REV. F1              |  |
|                              |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                       |  | SHEET<br>1 OF 1      |  |