



# 電子ロック付埋込みハンドル

## EMBEDDED HANDLES WITH ELECTRONIC LOCKS



LE-1946

[埋込みハンドル]  
Embedded handle



## 特徴 Feature

- ・ステンレス製で耐食性に優れています。
- ・パイプは、扉内部に埋込まれるため、外観を損なわずバンボディのイメージが一新されます。
- ・ハンドルを閉めると自動的に施錠します。
- ・運転席からの遠隔操作ができます。
- ・大型扉に最適です。
- ・錠前はリバーシブルキーです。
- ・The product is made of stainless steel, providing excellent corrosion resistance.
- ・The pipe can be embedded into the door, making the van's body appearance neat and creating smart image.
- ・When closing handle, the door will be locked.
- ・The lock can be controlled from the driver's seat by remote control.
- ・The product is suitable for large door.
- ・The lock device has a reversible key.

仕様

- ・材質:ステンレス鋼板(SUS304)
- ・表面仕上:バフ研磨
- ・付属品:フック・キーパー(FA-1815-S-6)、コントローラー、押しボタンスイッチ、キー2本

## [押しボタンスイッチ]

- ・解錠表示用LED付(押ボタンスイッチ)
- ・接点容量:DC30V 1A(抵抗負荷)

## [コントローラー]

- ・定格電圧:DC24V
- ・消費電流:190mA以下(作動時)

操作仕様

- ①押しボタンを押すと解錠します。
- ②30秒以内に扉を開けると、ドアスイッチにより解錠状態を保持します。
- ③扉を閉めると自動的にロックします。

用途

- ・特装車・集配車
- ・特注品:納期お問合せ下さい

備考

- ・Φ34(t=3.0)のパイプをご使用下さい。  
パイプは別売です。
- ・フック・キーパーの詳細は156・157ページをご参照下さい。
- ・電気錠が凍結すると動作しないことがあります。
- ・快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレー等を注入し、動作確認して下さい。

## Specifications

- ・Material: Stainless steel (SUS304)
  - ・Finish: Buffing
  - ・Accessories: The hook, keeper (FA-1815-S-6), controller, push button switch and 2 keys.
- [Push-button switch]
- ・Equipped with an unlock display LED (Push button switch).
  - ・Contact capacity: DC30V 1A (resistance load)
- [Controller]
- ・Rated voltage: DC24V
  - ・Current consumption: 190 mA or less (when operating)

操作

1. Press the push button to lock.
2. If the door is opened within 30 seconds, the unlocked state is maintained by the door switch.

仕様

3. The door locks automatically when it is closed.

用途

- ・Specially equipped vehicles and pickup trucks.

備考

- ・A pipe of Φ34 (t=3.0) is recommended.

Pipes are sold separately.

・See page 156・157, for detail of hook, keeper.

・Electric lock may not move if frozen.

・For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.




商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
LE-1946		7,510	50211		価格はお問合せ下さい	

●: RoHS指令対応品


▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

[裏パネル]  
Back panel




## 〔受信機(コントローラー)〕 Receiver Controller




〔押しボタンスイッチ〕  
Push button switch



## パネル穴明け寸法(1/2) Panel drilling dimensions



## 押しボタンスイッチ パネル穴明け寸法 Push button switch panel drilling dimensions



## 配線図

## Wiring diagram

