


# Spartransformator Typ PFEA 460

**Art. Nr. 354292**

- Für Betrieb von 230 V Geräten aus 110 V Stromnetz
- Eingang mit 1.8 m Kabel, amerikanisch, geerdeter Netzstecker
- Ausgang mit geerdetem Schukostecker
- Durchgehende Erdungsverbindung
- Rückstellbarer Überstromschutz
- **HINWEIS!** Keine galvanisch getrennte Wicklungen



Bezeichnung	Spartransformator
Schutzaart	IP 30
Leistung	460 VA
Eingangsspannung	115 VAC
Ausgangsspannung	230 VAC
Umgebungstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	4.0 kg
Länge	207 mm
Breite	105 mm
Höhe	106 mm
Schutzklasse	I
Frequenzbereich	50...60 Hz
Normen	EN 61558-1, EN 61 558-2-13

