

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
DIFFUSION RESTREINTE

RELEASED FOR PUBLICATION
LIBRE A LA DIFFUSION

ALL RIGHTS RESERVED.
TOUTS DROITS RESERVES

LOC
F

DIST
7

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
	K1	REVISED PER ECO-11-005150	19APR11	RK	HMR

HEADER TYPE MARKING
SEE NOTE 5

HE1302
XXYYDZ

SECTION A-A

SCALE 6:1

PERCAGE CARTE DE C.I.
PCB LAYOUT HOLES

SCALE 3:1

CONTACT
No 1

SCALE 3:1

NOTES:

1. CES EMBASES SONT PREVUES POUR ETRE ACCOUPLEES AVEC LES FICHES "HE1402" SIMPLE RANGEE.
(These headers are designed to be mated with "HE1402" connectors single row)

2. LES REFERENCES SUIVIES D'UN * SONT LES VERSIONS NORMALISEES SELON LA NORME CEI 603-8
(The parts numbers followed by * are covered by the international standard IEC 603-8)

3. REVETEMENT DES CONTACTS: ETAIN PUR SUR NICKEL
(Contacts plating: lead free tin over nickel)

4. MATIERE PLASTIQUE: TERMO-PLASTIQUE HAUTE TEMPERATURE, UL-94V0, COULEUR BLEUE
(Plastic material: High temperature thermoplastic, UL-94V0, Blue color)
MATIERE DES CONTACTS: BRONZE PHOSPHOREUX
(Contacts material: phosphor bronze)

5. MARQUAGE DU TYPE D'EMBASE (HE1302) A L'ENCRE NOIRE
(type marking (HE1302) with black ink)

6. MARQUAGE DE LA DATE A L'ENCRE NOIRE :
(date code marking with black ink)

XXYYDZ

JOUR (1 A 7)
day (1 to 7)

ANNEE
year

SEMAINE
week

"D" POUR L'EQUIPE JOUR et "N" POUR CELLE DE NUIT
I letter "D" for day & "N" for night team

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV NB DE DECIMALES)

0 PLC/DEC: ±
1 PLC/DEC: ±0.3
2 PLC/DEC: ±
3 PLC/DEC: ±
4 PLC/DEC: ±
ANGLES ±°

MATERIAL/MATIERE
SEE/VOIR
NOTE 4

DWN/DESSINE
C. COMBEDOUZON
CHK/VERIFIE
I. CORRIOL
APVD/APROUVE
Y. PETRONIN

PRODUCT SPEC
SPEC PRODUIT
108-15053

APPLICATION SPEC
SPEC. APPLICATION

WEIGHT
MASSE APPROX.
-

CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT

NAME
TITRE

SIZE
FORMAT
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
No PLAN
C-281696

RESTRICTED TO
RESERVE A
-

UNIQUEMENT
POUR REFERENCE

SCALE
ECHELLE
5:1

SHEET
FEUILLE
OF
DE

REV
K1