



A

recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine


Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein





B



C



D



Marking
Aufschrift



1804.

6 (4) / 250 ~ 5E4

10 (4) / 250 ~ T100/55



6A 125-250V AC

1/4HP 125V AC

1/2HP 250V AC

R30



DPDT

suitable for appliances of class II

Umschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1804.2102	Index	
						Original DIN					Maßstab SCALE
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Appliance Switch Geräteschalter	
						0-6 ± 0.2		± 0.2			
						>6-15 ± 0.4		±			
						>15-30 ± 0.4		±			
						>30-70 ±		±			
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		>70-120 ±		±		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
						>120-200 ±					
g		k		CAD Medusa		Z		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.09.04.79			
f		j		gez./DRAWN BY 18.05.00 sig		gepr./CHECKED BY mej					
e		i		29282		18.05.00 sig					
d		h		19910		05.03.90 hs					
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	