Hook-Up Wire

High Voltage, Silicone Rubber



UL AWM 3239

Operating Temperature

- -40°C to +150°C

Materials

- Stranded tinned copper conductor
- Silicone rubber insulation

Availability

100 ft (30.5 m)
500 ft (152 m)
1000 ft (305 m)

UL 3239

Part No.	Wire Size		Stranding		Insulation Thickness		Nominal Diameter		Voltage
	AWG	mm²	AWG	mm	Inch	mm	Inch	mm	
392297	22	0.35	7/30	7 x 0.25	0.097	2.46	0.224	5.69	40 kV
392275	22	0.35	7/30	7 x 0.25	0.075	1.90	0.180	4.57	30 kV
392262	22	0.35	7/30	7 x 0.25	0.062	1.57	0.154	3.91	25 kV
392250	22	0.35	7/30	7 x 0.25	0.050	1.27	0.131	3.33	20 kV
392245	22	0.35	7/30	7 x 0.25	0.045	1.14	0.120	3.05	15 kV
392240	22	0.35	7/30	7 x 0.25	0.040	1.02	0.11	2.79	10 kV
392097	20	0.51	10/30	10 x 0.25	0.097	2.46	0.231	5.87	40 kV
392075	20	0.51	10/30	10 x 0.25	0.075	1.90	0.187	4.75	30 kV
392062	20	0.51	10/30	10 x 0.25	0.062	1.57	0.161	4.09	25 kV
392050	20	0.51	10/30	10 x 0.25	0.050	1.27	0.137	3.48	20 kV
392045	20	0.51	10/30	10 x 0.25	0.045	1.14	0.127	3.23	15 kV
392040	20	0.51	10/30	10 x 0.25	0.040	1.02	0.117	2.97	10 kV
391897	18	0.81	16/30	16 x 0.25	0.097	2.46	0.241	6.12	40 kV
391875	18	0.81	16/30	16 x 0.25	0.075	1.90	0.197	5.00	30 kV
391862	18	0.81	16/30	16 x 0.25	0.062	1.57	0.171	4.34	25 kV
391850	18	0.81	16/30	16 x 0.25	0.050	1.27	0.147	3.73	20 kV
391845	18	0.81	16/30	16 x 0.25	0.045	1.14	0.137	3.48	15 kV
391840	18	0.81	16/30	16 x 0.25	0.040	1.02	0.127	3.23	10 kV
391699	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.150	3.81	0.360	9.14	50 kV
391697	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.097	2.46	0.254	6.45	40 kV
391675	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.075	1.90	0.210	5.33	30 kV
391662	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.062	1.57	0.184	4.67	25 kV
391650	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.050	1.27	0.160	4.06	20 kV
391645	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.045	1.14	0.150	3.81	15 kV
391640	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.040	1.02	0.140	3.56	10 kV
391499	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.150	3.81	0.374	9.50	50 kV
391497	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.097	2.46	0.268	6.81	40 kV
391475	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.075	1.90	0.224	5.69	30 kV
391462	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.062	1.57	0.198	5.03	25 kV
391450	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.050	1.27	0.174	4.42	20 kV
391445	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.045	1.14	0.164	4.17	15 kV
391440	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.040	1.02	0.154	3.91	10 kV

White	Black	Red

UL LISTED CA PROP 65 RoHS Compliant