

- Load rating up to 170kg

- 100%+ extension

- 19.1mm slide thickness

- Hold-in

- Optional enclosure mounting brackets

- Optional bracket accessory kits for various mounting options



- Charge jusqu'à 170kg

- Course + 100%

- Épaisseur de glissière de 19,1mm

- Point dur en position fermée

- Équerres de montage pour armoire en option

- Kits d'accessoires d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage

- Lastwert bis 170kg


- Überauszug

- 19,1mm Schienendicke

- Rastung in geschlossener Position

- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten



| 5321          | mm   |        |     |     |     |     |      |     |     |     | kg   |     |
|---------------|------|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
|               | SL   | TR     | A   | B   | C   | D   | E    | F   | G   | H   | W    | L   |
| DZ5321-0030   | 300  | 323.5  | -   | -   | -   | 192 | 224  | -   | -   | -   | 1.80 | 130 |
| DZ5321-0035   | 350  | 373.5  | -   | -   | -   | 224 | 256  | -   | -   | -   | 2.07 | 140 |
| DZ5321-0040   | 400  | 423.5  | -   | 160 | 192 | 288 | 320  | 128 | 160 | -   | 2.37 | 150 |
| DZ5321-0045   | 450  | 473.5  | -   | 160 | 192 | 320 | 352  | 128 | 160 | -   | 2.70 | 160 |
| DZ5321-0050   | 500  | 523.5  | -   | 192 | 224 | 384 | 416  | 160 | 192 | -   | 3.00 | 170 |
| DZ5321-0055   | 550  | 573.5  | -   | 192 | 224 | 416 | 448  | 160 | 192 | -   | 3.31 | 160 |
| DZ5321-0060   | 600  | 623.5  | -   | 256 | 288 | 480 | 512  | 192 | 256 | -   | 3.62 | 150 |
| DZ5321-0070-A | 700  | 723.5  | 288 | 320 | 544 | 576 | 608  | 256 | 288 | 544 | 4.26 | 130 |
| DZ5321-0080-A | 790  | 803.5  | -   | 352 | 384 | 672 | 704  | 320 | 352 | 384 | 4.80 | 100 |
| DZ5321-0090-A | 900  | 923.5  | -   | 448 | 480 | 768 | 800  | 352 | 384 | 416 | 5.57 | 90  |
| DZ5321-0100-A | 1000 | 1023.5 | 448 | 480 | 512 | 864 | 896  | 448 | 480 | -   | 6.19 | 80  |
| DZ5321-0110-A | 1100 | 1123.5 | 448 | 544 | 576 | 992 | 1024 | 448 | 480 | 512 | 6.81 | 70  |

#### Notes:


- Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw
- For enclosure mounting brackets refer to page 103
- For cable carriers refer to page 101
- For bracket accessory kit see 635xx

#### Notes:

- Visserie recommandée: M5 tête fraisée/ Eurovis à tête fraisée 6mm
- Pour les équerres de montage pour armoire, voir page 103
- Pour les guide-câbles, voir page 101
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir 635xx

#### Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/ Euro-Senkkopfschraube 6mm
- Gehäusemontagewinkel siehe Seite 103
- Kabelträger siehe Seite 101
- Winkelzubehörsatz siehe 635xx



DZ635xx