

**Datenblatt für PKNI 10 B**  
**Artikelnummer: 930136100**



| Produktbeschreibung:               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>              | 930 136-100                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung:</b>               | Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolerringen - Durchmesser 4 mm. Gewindebolzen mit 6 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2,6 mm Querloch. Zum isolierten verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5 m |
| <b>Typ:</b>                        | PKNI 10 B schwarz/black                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>System:</b>                     | 4 mm System                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bestellnummer:</b>              | 930 136-100                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farbe:</b>                      | ●                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>weitere Farbvarianten:</b>      | ● ●                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technische Daten                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stiftdurchmesser:</b>           | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kontaktart:</b>                 | ungefederte Buchse                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anschlussart:</b>               | M6 Gewinde                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Litzenaufbau:</b>               | 42 x 0,1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bemessungsspannung:</b>         | DC 60 V                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bemessungsstrom:</b>            | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durchgangswiderstand:</b>       | 2 mOhm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gehäusebefestigung:</b>         | schrauben                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkstoff                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontaktmaterial:</b>            | Messing                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontaktoberflächenmaterial:</b> | vernickelt                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontaktträgermaterial:</b>      | PA                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gehäusematerial:</b>            | PF                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Überwurfmuttermaterial:</b>     | Zn Al/Ni                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umgebungsbedingungen               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Temperaturbereich:</b>          | -25 °C bis +100 °C                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zeichnung                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |

