








ohne / without

Mutter / nut


thread depth max. 5.0 mm
max. Einschraubtiefe 5.0 mm

Bolzen / bolt

max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm



M 1:1




Anschlussbereich verzinkt
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0.1 mm

Anforderungsstufe: 2
class: 2

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538
Part marking according to specification 174538

194285	174392	X			
194286	164032			#4-40	
194287	164028			M3	
194288	164024		#4-40		
194289	164020		M3		
Ident-Nr. part-no. tape & reel	Ident-Nr. part-no. tray	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark





Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 24 St.
tray packaging
packaging unit 24 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 120 Stück - Packaging unit: 120 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction



Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / Additional indications according to drawing 204654

Layoutvorschlag:
recommended layout:



Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation

Information:	Tolerances	Scale 2:1	Designation
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	All Dimensions in mm	TMC-S 37-SMD-6.3-BA8 TMC-S 37-SMD-6.3-type 8
Copyright by ERNI GmbH Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.	ERNI www.ERNI.com	144896	I A3
e Index	12.04.2010 Date	Class	TMCS