

TV8601

RG59 Videoleitung 100m

Mit der RG59 Videoleitung verbinden Sie die einzelnen Komponenten miteinander. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Koaxialkabel gibt es in einer Länge von 50 Meter (TV8602), 100 Meter (TV8601) und 250 Meter (TV8600).



Produktbesonderheiten:

- Mit flexiblem Innenleiter
 - 75 Ohm, Typ 0,6 L / 3,7 mm
 - Länge: 100 m
-

TV8601

RG59 Videoleitung 100m

Technische Daten

Kabelart	RG59	Dämpfung	2,59 dB @ 5 MHz
Anwendungsbereich	Innenbereich	Außendurchmesser	6,10 mm
Impedanz	75 Ohm	Betriebstemperatur	– 30°C bis 75°C
Isolierung	3,7 mm PE	Länge	100m
Außenisolierung	PVC		

Überreicht durch:
Jürgen Wohlmuth
Drosselweg 7
86156 Augsburg
+49 (821) 4190955
j.wohlmuth@gmx.de