



LM - Heizungen

Mooswiesenstr. 2 – D 84364 Bad Birnbach
Tel.: 0049/(0)8563 / 976 834 – Fax.: 976 836
mail: ro-se@vr-web.de
www.ro-se-lm-heizungen.de

Schaltschrankthermostat - kleine Bauform -

Switch-cabinet thermostat - small dimensions -



TH-H 0-60°C

Fühlerelement	Thermobimetall
Einstellbereich	0 – 60° C Schalttemperaturdifferenz ca. 6 K
Kontakt	Öffner - Sprungkontakt
Schaltleistung TH-H Öffner	10A (1) AC 250 Volt / 12- 24 V DC max. 5A
Funkstörgrad	N (nach VDE 0875)
Anschlüsse	2-polige Klemme 2,5mm ²
Befestigung	Clip für 35 mm Hutschiene
Abmessungen	60x32x43 mm (LxBxT)
Gehäuse	Kunststoff UL94 VO
Gewicht	44g
Schutzart	IP 30

Sensor element	Bimetallic controller
Temperature range	0 – 60° C difference of switching ca. 6 K
Contact	Open contact
Switching current	10A (1) AC 250 Volt / 12- 24 V DC max. 5A
Radio disturbance	N (VDE 0875)
Connecting	clamp 2 poles 2,5mm ²
Mounting	Clip for snap fastening on 35 mm top rail
Dimensions	60x32x43 mm (LxWxD)
Casing	plastic UL94 VO
Weight	44g
Housing protection	IP 30