




Zulässige Endstellung:
Gehäuseoberkante, keine
Auflagekraft zulässig.

Approved end position:
Upper edge of case, no
supporting force allowed.

Anschlüsse nach / Terminals according to DIN 46244

				max. 1.9 mm	min. 0.7 mm	max. 1.2 mm	max. 500 cN	min. 100 cN
Index Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung / Modification ÄM-Nr. / Document-No.	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement Diff.	Betätigungskraft Operating Force	Rückschaltkraft Release Force
Werkstoffe / Materials:				Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(10)A, 250V~ 5E4				
Gehäuse, Deckel: PET, UL 94 V-0 Case, Cover				Kontaktöffnungsweite : min. 3 mm / Full Contact Disconnection				
Betätiger : POM, UL 94 HB Actuator				Umgebungstemperatur : 40T85 Temperature Rating				
Anschluss COM : CuZn37, gal. NiAg/ Terminal nickel silver plated				Kriechstromfestigkeit: PTI 250 Proof Tracking Index				
Anschluss NO : Cu Terminal				Prüfzeichen:   				
Kontakte : AgNi10 Contacts				Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A				
Zusatzbetätiger: Aux. Actuator				Benennung / Description: Miniaturschalter D3F Miniature Switch				
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m				Maßstab/Scale: Cherry GmbH Cherrystraße D-91275 Auerbach/Opf.				
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°				Ersatz für / Replace for: Kunde / Customer : Teile-Nr. / Part No. :				