




Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach DIN 45 321 · 130-9 IEC-22

Locking plugs · Connecteurs circulaires verrouillables par vis



SGV...

Einbaustecker für Rückseitenmontage,
von vorne verschraubbar

Technische Daten:

- Anwendungsklasse:** GPE nach DIN 40 040
(-40 °C/+85 °C/≤75% rF)
- Werkstoffe:**
 - Kontaktträger: PA 6.6
 - Kontakt: CuZn, 3 µm versilbert und flashvergoldet
12polige Ausführung unternickelt und
0,8 µm vergoldet
 - Gehäuse: Zinkdruckguss
unterkupfert und vernickelt
CuZn, vernickelt
 - Ringmutter:
- Mechanische Daten:**
 - Anschlussart: Lötanschlüsse
- Elektrische Daten:** Siehe Angaben in der Tabelle

DIN 41524



SGV 30

DIN 41524



SGV 40

DIN 45322



SGV 50

DIN 45322



SGV 50/6



SGV 60



SGV 70

DIN 45329



SGV 71



SGV 80

DIN 45326



SGV 81



SGV 120

