

強力マグネットキャッチ
MAGNETIC CATCHESC-158
亜鉛合金製

C-158-1



C-158-3

特徴 Feature

- 取付け面が2方向選べるように設計されています。
- Two directions can be selected for the installing surface.

仕様
・材質: マグネット/フェライト(異方性)
ケース/亜鉛合金(ZDC)
受板/冷間圧延鋼板(SPCC)

表面仕上: ケース/ニッケルめっき(MZNi)
受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZN-C)



用途
・配分電盤・工作機械
納期
・標準在庫品

Specifications
・Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: Zinc alloy (ZDC)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)




Finish: Case: Nickel plating (MZNi)
Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZN-C)

Specific use
・Distribution boards and machine tools

[C-158-1]



[C-158-2~5]

取付け例
Example of installation

縦付け・横付けができる
強力タイプのマグネットキャッチです。
This powerful type
can be installed
vertically or horizontally.

商品番号 Product No.	RoHS 10/10	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	P ₁	P ₂	P ₃	N	吸着力 N Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
上記図面による See drawings above															
C-158-1	●	2D/3D	55	80	60	70	70	40	8	147	206	20454	¥780	15個～	¥749
C-158-2	●	2D/3D	41	61	43	50	50	27	6	137	140	20455	¥680	15個～	¥653
C-158-3	●	2D/3D	27	50	29	40	40	18	4	107	110	20456	¥430	20個～	¥413
C-158-4	●	2D/3D	20	40	22	30	30	12	3	68	74	20457	¥390	25個～	¥371
C-158-5	●	2D/3D	27	50	29	40	40	18	4	29	56	20458	¥300	30個～	¥285

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。