


ロッドコントローラー付防水フラットハンドル  
CENTER CONTROLS FOR RODSAC-100-E  
亜鉛合金製

センターが容易に決まります

PAT.PEND.




AC-100-E






※本ねじはハンドルと筐体間にすき間が生じた時の調整ねじです。

※This screw is for adjusting any clearance that occurs between the handle and the case.



キーNo.TAK60 Key

キーNo.0200 Key

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 特徴 Feature

- ロッド棒はストレートに取付けます。
- 曲げ加工不要でセンターが決まります。
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
- ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
- 止め金と合せて三点締めができます。
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
- Rod is installed straight.
- Center can be determined without bending.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (AC-100-E-TAK60)
- Handle is an easy-to-operate swing flush type.
- Three-point tightening is enabled with the stopper plate.
- Rustproof satellite chrome plating. (25μm)
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the control center)

- 仕様
- ・製品質量: 760g
  - ・材質: 亜鉛合金(ZDC)
  - ・表面仕上  
ハンドル/サチライトクロムめっき(MZCr)  
コントロールセンター/クロムめっき(MZCr)
  - ・鍵番号: TAK60・0200
  - ・最大適用板厚: 3.2mm
  - ・付属品: キー2本
  - 用納期備考
    - ・キューピクル・配分電盤・制御盤
    - ・標準在庫品
    - ・扉の締みにはロッド棒用ローラーユニット AC-25-RA・RB・RC(654ページ)と組合せてご使用ください。
    - ・ロッド棒はφ8・φ10兼用型
    - ・L型ハンドルタイプAC-100-Aは506ページ、抜差しハンドルタイプAC-100-NBは462ページ、AC-100-Cは461ページをご参照ください。
    - ・本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifications
- ・Mass: 760g
  - ・Material: Zinc alloy (ZDC)
  - ・Finish: Handle: Satellite chrome plating (MZCr). Control center: Chrome plating (MZCr)
  - ・Key No.: TAK60, 0200
  - ・Max. applicable panel thickness: 3.2mm
  - ・Accessories: Two keys

- Specific use
- ・Cubicles, power/distribution boards etc.

- Remarks
- ・Use the rod roller unit AC-25-RA/PB/RC (on page 654) together for tightening door.

- ・Rod is used for φ8 and φ10.
- ・For L-shaped handle type AC-100-A, see page 506 and for slip-joint handle type AC-100-NB, see page 462 and for AC-100-C, see page 461.
- ・It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドル

フリーザー

密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ