




- Hold-out in open position
- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

80,000

- Point dur en position ouverte
- Charge jusqu'à 35kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3.2mm)

- Rastung in ausgezogener Position
- Lastwert bis 35kg
- Teilauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3.2mm)



2132DO	mm										
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DZ2132-0025DO	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-
DZ2132-0030DO	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-
DZ2132-0035DO	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-
DZ2132-0040DO	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320
DZ2132-0045DO	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352
DZ2132-0050DO	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416
DZ2132-0055DO	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*
DZ2132-0060DO	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480
DZ2132-0065DO	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544
DZ2132-0070DO	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- For brackets refer to page 61

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Pour les équerres, voir page 61

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Winkel siehe Seite 61