


USED ON



注:

1. 適用電線

サイズ (AWG)	断面積 mm ²	被覆外径・材質	導体仕様
22	0.3 ~ 0.35	φ1.1 ~ φ1.5 PVC電線	銅1-1/2本熱線 単線 (銅のみ付) 1本熱線 (銅のみ付)
24	0.2 ~ 0.22		
26	0.12 ~ 0.15		
28	0.08 ~ 0.09	φ1.1 ~ φ1.5 PVC電線	

2. 適用規格 { 製品規格 : 108-5130
取付適用規格: 114-5046

△ 3 3~6.8.10 極: シングルディンプル
14.16.20 極: ダブルディンプル

4. 数値相手側ポストヘッダーアセンブリ型番

垂直型	{	☐ -171825- ☐	(3.4,5.6,8.10 極)
		☐ -172057- ☐	(14,16,20 極)
水平型	{	☐ -171826- ☐	(3.4,5.6,8.10 極)
		☐ -172058- ☐	(14,16,20 極)

△5 一般寸法公差

寸法範圍	適用公差
20以下	± 0.2
20以上 30以下	± 0.3
30以上 40以下	± 0.4
40以上 52.5以下	± 0.5

⑥ 電線サイズ AWG#22の適用は原則として全極一括結線のみとし
 隔極結線は行わないこと。
 上記以外の仕様では別途適用可否の評価を必要とする
 (使用電線、工具 結線仕様書の組み合わせによる)

 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	47.5	50.3	52.5	20	2-	-	2-	-	2-	-	2-	-
△ OBSOLETE	37.5	40.3	42.5	16	1-	-	1-	-	1-	-	1-	-
	32.5	35.3	37.5	14	1-	-	1-	-	1-	-	1-	-
OBSOLETE △	22.5	25.3	27.5	10	1-	-	1-	-	1-	-	1-	-
	17.5	20.3	22.5	8		-		-		-		-
	12.5	15.3	17.5	6	— 172185-6		— 172186-6			-6	— 172188-6	
	10.0	12.8	15.0	5					172187-5			
OBSOLETE △	7.5	10.3	12.5	4			— 172186-4					
	5.0	7.8	10.0	3			— 172186-3		172187-3			
	C	D	E	極數	色 別: 赤		色 別: 黑		色 別: 自然色		色 別: 綠	
					適用電線尺寸: AWG#22		適用電線尺寸: AWG#24		適用電線尺寸: AWG#26		適用電線尺寸: AWG#28	
					標示番号: 2		標示番号: 4		標示番号: 6		標示番号: 8	
	寸 法				型		番					

F1	REVISED PER ECO-09-022424	KK	AEG	30SEP 09
F	追加(5) J-10633	J	SD	2/2/09
E	追加 J-10175	J	SK	1/20/07
D	追加 J-9411	J	JA	6/6/06
C	変更 J84-7250	EY	NO	3/8/04
B	追加 J83-7205	A-I	NO	8/6/03
A	変更 J81-5966	NO	E	3/1/01
Q	削除 T80-5510	NO	E	3/1/01
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE