

TEMPO TA241911

Beispiel

Bestellzeichen:	TA241911
Artikelnummer:	5814002
Beschreibung:	Gehäuse ABS
Anmerkungen:	grauer Deckel

EAN Code: 6418074060747
E-Nummer:
 Finland: 3435686
 :

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	240	191	107
inch:	9.4	7.5	4.2

Materials:

Material:	ABS
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
	Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: PUR

Temperatur Bereich:

Kurzzeit:	-40 ... 80 °C
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F

Zubehör:

MP 2419	Montageplatte
EKV 12	Tragschiene TS 35
DR 210	Tragschiene TS 35
FP 10674	Wandbefestigungslaschen
DPS 14553	Plombierpfropfensatz

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 65
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogene frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650

Zertifikate:

Fimko
Gost R

