

Produkt

RKK 4/12-12x4²



Reihenklemmengehäuse, flache Bauform, bestückt mit 12-poliger Blockklemme 4 mm² (Schraubanschluss) auf Tragschiene TS 15, Länge 92 mm, mit IP 54 Anbaustutzen, M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, serienmäßig plombierbar

Artikelnummer: RKK 4/12-12x4²

Technische Daten

Maße:

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe/mm:	66 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Eigenschaften:

Schutzart:	
Einführungen Gesamtzahl:	7
Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Halogenfrei:	√
Anreihbar:	-
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	√
Witterungsbeständigkeit:	√
Schwermetallfrei:	√
PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Bestückung:	
Bestückung:	Klemme

[[HERSTELLER :
missing]]

[[HERSTELLER_NAME : missing]]

[[HERSTELLER_STR : missing]]

[[HERSTELLER_ORT : missing]]

[[HERSTELLER_TEL : missing]]

[[HERSTELLER_FAX : missing]]

[[HERSTELLER_WEB : missing]]