

Spannungswähler, 3-stufig, Stufenschaltung, Frontplattenmontage



Beschreibung

- Spannungswähler, 3-stufig
- Stufenschaltung
- Lötanschlüsse

Standards

- IEC 61058-2-5
- UL 508
- CSA C22.2 no. 55

Referenzen

Alternativ: Version für die Leiterplattenmontage [SWM2 \(Print\)](#)

Weblinks


[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennwerten	IEC: 6.3 A / 250 VAC; 50 Hz
	UL: 10 A / 250 VAC; 60 Hz
	CSA: 10 A / 250 VAC; 60 Hz
Montage	Einbau in Platten von Frontseite
Befestigung	Schraubbefestigung
Anschluss	Löt
Anzahl Stufen	3
Lebensdauer	300 Schaltzyklen (ohne Belastung)
Schutzgrad	IP 40
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II nach IEC 61140
Zulässige Betriebstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	25/85/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Gewicht	6.5 g


Lötbarkeit	350 °C / 2 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 2
Lötwärmebeständigkeit	350 °C / 10 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 2
Isolationswiderstand	> 10'000M Ω (500VDC; 1min)
Durchgangswiderstand	< 10 m Ω bei 20 mV
Spannungsfestigkeit	> 2kVAC zwischen L-N > 4kVAC zwischen L/N-PE (1min; 50Hz)
Luft- und Kriechabstände	> 3mm > 8mm zwischen L/N-PE
Vibrationsbeständigkeit	nach IEC 60068-2-6, Test Fc
Plattendicke s	max 8mm

Abmessung



Durchbruch in Montageplatte

Schaltbilder



Alle Varianten

Beschriftungen			Bestell-Nummer
A	B	C	
110	150	220	0033.4001
110	220	240	0033.4002
220	240		0033.4003
200	220	240	0033.4004
220	240	250	0033.4006
100	115	230	0033.4008
220	230	240	0033.4011
			0033.4014
115	220	240	0033.4019
220 V	230 V	240 V	0033.4028
4	8	16	0033.4032

Beschriftungen			Bestell-Nummer
A	B	C	
100	110	230	0033.4040
115	0	230	0033.4044
230	240	250	0033.4049
115 V	230 V	240 V	0033.4055
1	2	3	0033.4056
100	120	230-240	0033.4057
110		230	0033.4062

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:
<http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 50 ST