



2002-08-14

PRODUKTINFORMATION

Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

ELFA artikelnr

78-038-02	Antennfilter TC335DC	331382
78-038-05	Antennfilter TV/FM 75132	311140
78-038-28	Antennfilter MFC101	340101
78-038-36	Antennfilter MFC102	340102

Mastfilter MFC-serien

Mastfilter med F-kontakter

MFC-serien består av en serie nyutvecklade filter.

- Ny elegant design
- F-kontakter på alla in- och utgångar
- Brett program med 1, 2 eller 3 ingångar och 1 utgång
- Mast- eller väggmontering
- Montagevänligt och korrosionsfri plast och demonterbart mastband
- CE godkänt



Tekniska data

Typ	MFC 101	MFC 102	MFC 103	MFC 104	MFC 105		
Varunummer	340101	340102	340103	340104	340105		
Ingång 1	SAT	SAT	UHF	UHF	UHF+VHF		
Dämpning (dB)	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0		
Ingång 2	VHF/UHF	UHF	VHF	BIII	UHF+VHF		
Dämpning (dB)	2.0	2.0	1.0	1.5	4.0		
Ingång 3		VHF		AM+BI+FM			
Dämpning (dB)		1.5		1.0			
Ingång 4							
Dämpning (dB)							
Spärrdämpning(dB)							
VHF/BI	> 20	> 20	> 20	> 20			
FM	> 20	> 20	> 20	> 20			
BIII	> 20	> 20	> 20	> 20			
UHF	> 20	> 20	> 20	> 20			
SAT	> 50	> 50					
Antal utgångar	1	1	1	1	1		
DC-genomgång	Sat	Sat	Valfri	UHF	Båda utg.		

Sammankopplings- och spärrfilter

Sammankopplingsfilter för utvändigt montage

Serie 7000 används till utomhusmontering. (71234b, 7132g och 75132)



Tekniska data

Typ	71234B	7132G	75132	75XY	TC 335 DC	700/36 UHF-spärr	700/XX UHF-spärr
Varunummer	311122	311125	311140	312150	331382	314090	314091
Ingång 1	UHF	TV	UHF	1 valfri BIII	UHF	K 2-33+39-69	K XX(K31-41)
Dämpning (dB)	0.5	1.0	2.0	2.0 (K X)	1.0	0.5/1.0	0.5/1.0
Ingång 2	BIII	FM	FM	1 valfri BIII	VHF		
Dämpning (dB)	0.5	1.0	1.5	2.0 (K Y)	1.0		
Ingång 3	FM		BI/BIII	UHF			
Dämpning (dB)	0.5		1.0	2.0			
Ingång 4	BI						
Dämpning (dB)	0.5						
Spärrdämpning (dB)							
BI	> 20	> 20					
FM	> 12	på bägge	VHF > 20		> 20		
BIII	> 25			> 20			
UHF	> 30		UHF > 40				
Antal utgångar	1	1	1	1	1		
DC-genomgång	Valfri på alla ingångar	TV ingång	UHF ingång		Valfri VHF/UHF	Ja	Ja
Anmärkning		Levereras i blått plasthus	Levereras i blått plasthus			> 20 på K36	> 20 på den valda kanalen