


1-fas isolationstransformator



typ

AVM 1100



Transformator för generell användning i system inom spänningsband II.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för galvanisk separation eller anpassning av kretsar. Transformatorn är ej tredjepartscertifierad.

Artikelnummer:	6645-0015	E-nummer:	52 046 80
Inspänning:	230 V		
Utpänning:	110 V med mittuttag		
Effekt:	1100 VA		
Vikt:	14,0 kg		
Kapslingsklass:	IP44		
Omgivningstemp.:	max. 35°C		
Utförande:	Härdplastingjuten transformator i anodiserad aluminiumkapsling med kopplingsrum av slagålig, självslocknande termoplast. 2st kabelgenomföringar av plast. Primära och sekundära kopplingsplintar samt jordplint.		
Montage:	Väggmontage med 4 skruvar.(Övre hålen nyckelhålsmontage)		
Tillverkningsnorm:	Elsäkerhet	EN 61 558-1; EN 61 558-2-4	
	Emission	EN 50 081-1 /-2; EN 61 000-3-2 / 3-3	
	Immunitet	EN 50 082-1; EN 61 000-6-2	



Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.