



TM-86 ローラー

Roller



特長

ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。

用途

OA 機器・家電・建具・医療用機器等

材質と処理 Material & Finish


材質	Material	処理	Finish
POM		白色	White

Characteristic

Polyacetal resin is used for the rollers to have an excellent performance on abrasion-resistance. Small friction coefficient, light and low noise rotation.

Application

Office automation appliances / Home appliances / Fixtures / Medical equipments, etc.



寸法・仕様表 Size List & Specification TM-86-A

型番 Model No.	A	B	C	D	E	許容荷重 N (kgf) (300r.p.m) Allowable Load N (kgf) (300r.p.m)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TM-86-A-1	19	6	8.2	0.5	8	49.1 (5)	6.3	¥50
TM-86-A-2	22	7	9.5			196 (20)	9.8	¥50
TM-86-A-3	24						10.4	¥52
TM-86-A-4	26						11.4	¥52
TM-86-A-5	28						2	13

寸法・仕様表 Size List & Specification TM-86-B

型番 Model No.	A	B	C	D	E	許容荷重 N (kgf) (300r.p.m) Allowable Load N (kgf) (300r.p.m)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TM-86-B-0	16	6.35	9	1.5	3.5	19.6 (2)	5.8	¥105
TM-86-B-1	19	6	8.2	0.5		29.4 (3)	5.4	¥50
TM-86-B-2	22	7	9.5	1	3.4	118 (12)	9	¥50
TM-86-B-3	24				3.5		9.5	¥50
TM-86-B-4	26						10.2	¥50

寸法・仕様表 Size List & Specification TM-86-C

型番 Model No.	A	B	B1	C	C1	タイプ	許容荷重 N (kgf) (300r.p.m) Allowable Load N (kgf) (300r.p.m)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TM-86-C-0	16	3.5	4	(8)	4.1	B	19.6 (2)	2.7	¥150
TM-86-C-0A	18	6	—	8.2	6	A	49.1 (5)	5.1	¥105
TM-86-C-1	19				5			3.9	¥60
TM-86-C-1A	20			8	29.4 (3)		4.4	¥105	
TM-86-C-2	22	7		9.5	6		196 (20)	6.3	¥50
TM-86-C-2A	24		7.1					¥60	
TM-86-C-3	26		7.8	¥60					
TM-86-C-3A	28		8.2	¥105					

寸法・仕様表 Size List & Specification TM-86-D

型番 Model No.	許容荷重 N (kgf) (300r.p.m) Allowable Load N (kgf) (300r.p.m)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TM-86-D-1	196 (20)	9.4	¥135
TM-86-D-2		13.3	¥135
TM-86-D-3	245 (25)	14.8	¥170

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.