





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION AUG ,1989.
© COPYRIGHT 1989 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J	/		D	REACTIVATE ECR-09-024354	06NOV09
				DWN	APVD
				T.T	T.M



- ① 材料: *ハウジング; ガラス入り 66ナイロン (UL 94V-0) 色、黒。
*コンタクト: 燐青銅。
*リテンションレグ: 黄銅。
- ② 表面仕上げ;
*コンタクト: 全面 1.3μm以上のニッケル下地めっきに
接触部0.3μm以上の金めっき、脚部 1μm以上の半田めっき
*リテンションレグ: 1μm以上のニッケル下地めっきに
1μm以上の半田めっき



基板仕様 P.C.BOARD LAYOUT
(コネクタ装着側) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

—*; AS SHOWN

100	—	—	—	—	49	62.23	—	—	64.23	67.32	74.85	72.2	176379-4	
POS.	a	A	b	B	c	C	D	E	F	G	H	J	P/N	

- ① MATERIAL; HOUSING: GLASS FILLED 66NYLON (UL94V-0) BLACK
CONTACT: PHOSPHOR-BRONZE
RETENTION LEG: BRASS.
- ② FINISH; CONTACT: 0.3um MIN. Au AT CONTACT AREA,
1um MIN. TIN-LEAD AT TINE, OVER Ni
RETENTION LEG: 1um MIN. TIN-LEAD, OVER Ni

GENERAL TOLERANCE 一般公差	
10 ≥ :	±0.2
30 ≥ > 10:	±0.25
100 ≥ > 30:	±0.3
ANGLES:	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± -	1 PLC ± -
2 PLC ± -	3 PLC ± -
4 PLC ± -	ANGLES ± -
MATERIAL 材料	FINISH 仕上

DWN T.NIWA	07AUG1989
CHK Y.FUJIURA	08MAR1990
APVD Y.FUJIURA	30JAN1991
PRODUCT SPEC 製品規格	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	
WEIGHT	

CUSTOMER DRAWING

ABSOLUTE NOT the LATEST REVISION

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

AMP FH CONNECTOR RECEPTACLE
WITH RETENTION LEG, HORIZONTAL
アンプ FH リセプタクル コネクタ リテンション レグ付き (水平型)

SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-176379	RESTRICTED TO
SCALE 尺度	NTS	SHEET 1 OF 1	REV D