


Clé à chocs manuelle Dynapact 3/4"

► Série 3/4"

Clé à chocs manuelle 3/4" "Dynapact"

NK.300

- Clé à réserve d'énergie pour blocages ou déblocages difficiles.
- Angle de reprise pour déclencher le choc : environ 60°.
- Couple transmis sur un écrou de 21 mm sur plats : 1000 N.m après 10 chocs.



	Désignation
 NK.300M	Manche Dynapact

Composition clé à chocs manuelle 3/4" "Dynapact"

NK.301AE

- Comprendant :
 - 1 clé à chocs NK.300 avec 16 outils, bagues et goupilles de verrouillage.
 - Douilles NK.19A - 21A - 22A - 23A - 24A - 26A - 27A - 29A - 30A - 32A - 34A - 36A - 38A - 41A - 42A.
 - 1 rallonge NK.210A.
 - Présentation : boîte métallique.
- BT.103G : 643 x 224 x 111 mm.
- Plateau PL.84A.
- ΔΔ : 16,7 kg.




► Série 1"

Clé à chocs manuelle 1" "Dynapact"

NM.300

- Clé à réserve d'énergie pour blocages et déblocages difficiles.
 - Angle de reprise pour déclencher le choc : environ 60°.
 - Couple transmis sur un écrou 21 mm sur plats : 2000 N.m après 10 chocs.
- ΔΔ : 10,8 kg.



	Désignation
 NM.300M	Manche dynapact

Tournevis à frapper



- Pour débloquer rapidement et en toute sécurité les vis grippées, rouillées ou collées, FACOM a la solution : le tournevis à frapper.

Voir P. 366

