

# コーナー キャッチクリップ

## CORNER CATCH CLIPS



**C-2136**  
チタン製

**C-1136**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- 筐体のコーナーに取付けができます。
- チタン製で耐食性に優れています。(C-2136)
- Can be installed on the corner of a case.
- Corrosion-resistant titanium is used. (C-2136)

### 仕様 ●材質:

C-2136/純チタン2種  
スプリングはチタン合金 (Ti-22V-4Al)  
C-1136/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

### ●表面仕上:

C-2136/ピーズショット処理  
C-1136/光沢バレル研磨

### 用途

●計測機器・屋外用電盤・船舶ME機器

### 納期

●標準在庫品 (チタン製はお問合せください)

### 備考

●A・Bの呼称は付属受金の形状の違いを表しています。

### Specifications

#### ●Material:

C-2136: Main body: Pure titanium grade 2

Spring: Titanium alloy (Ti-22V-4Al)

C-1136: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

#### ●Finish: C-2136: Beading process



C-1136: Gloss barrel polishing

Specific- ●Measuring equipment, outdoor distribution boards and ME equipment for ships


Remarks ●Calls for A and B show the shape of the attached catch plate.



**C-2136-A**  
(平行取付けタイプ)  
(Parallel installation type)



**C-1136-B**  
(直角取付けタイプ)  
(Right-angle installation type)



※P寸法と締代荷重について  
※P dimension and tightening margin tensile load

| 寸法(mm±0.5)<br>P dimension | 締代荷重(N±14)<br>Tightening tensile load |        |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|
|                           | C-2136                                | C-1136 |
| 39.5                      | 0                                     | 0      |
| 40.5                      | 44                                    | 63     |
| 41.5                      | 78                                    | 93     |
| 42.5                      | 122                                   | 117    |
| 43.5                      | 156                                   | 142    |

※本図は締代0mmの場合です。  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

P寸法は43.5を超えないようにしてください。  
P dimension must not exceed 43.5.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | CAD   | 材質<br>Material | 質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 数量<br>Quantity | 価格<br>Price | 数量<br>Quantity | 価格<br>Price |
|---------------------|------------|-------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| C-2136-A            |            |       | Ti             | 30            | 23103       | 価格はお問合せください |                |             |                |             |
| C-2136-B            |            |       |                |               | 23104       |             |                |             |                |             |
| C-1136-A            | ●          | 2D/3D | SUS            | 52            | 20840       | ¥580        | 20個~           | ¥557        |                |             |
| C-1136-B            | ●          | 2D/3D |                |               | 20841       | ¥580        | 20個~           | ¥557        |                |             |

●: RoHS10指令対応品  
▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー  
ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器



FASSTENERS  
ファスナー  
ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

パイプ  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
ブラケット