

**C-1328**
ステンレス製

特 徴 Feature

- ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
- キャップを軽く押込むだけの簡単取付け
- サークリップがキャップの溝にはまり、空回りして抜けません。
- This set cap covers a screw head to ensure safety.
- Easy installation: Lightly squeeze the cap onto a screw head.
- The set cap never comes off because its retaining ring snaps into the cap groove and spins freely.






- 仕 様 ●材 質: ステンレス鋼 (SUS304)
●表面仕上: 光沢バレル研磨
- 用 途 ●ナットとボルトの取外し防止
- 納 期 ●標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備 考 ●取付けると外れませんので取扱いに十分注意して下さい。
- ボルトとナットで締付けている配管フランジのような場合は、両側に使用します。キャップはナット側用とボルト側用の二つのタイプがあります。
- 取外し工具を必要とする場合は、ご相談下さい。工具を使用する場合は、 $\phi 60\text{mm}$ の設置面と100mmの高さを設計上設けて下さい。
- キャップと座金のセット価格です。
- C-1328-A-16・B-16は中止品となりました。

- Specifi- ●Material: Stainless steel (SUS304)
cations ●Finish: Gloss barrel polishing
- Specific use ●Preventing the removal of nuts and bolts
- Remarks ●Handle a set cap with sufficient care. It cannot be removed once it is snapped on.
- Install set caps on both ends of piping flanges fastened using bolts and nuts. Two types of caps are available: those for nuts and for bolts.
- Consult with TAKIGEN if a demounting tool is required. To use a tool, provide an installation area 60mm in diameter and 100mm in height at the design stage.
- These prices are for a set of caps and washers.
- Products C-1328-A-16 and C-1328-B-16 are no longer manufactured.

セットキャップ

SET CAPS

いたずら防止に高い効果

**C-1328-B**
(ボルト側用)
Bolt side**C-1328-A**
(ナット側用)
Nut side〔キャップ側〕
Cap〔座金側〕
Washer**C-1328-A・B・C****C-1328-A・B****C-1328-C**使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	ϕD	ϕd_1	ϕd_2	ϕd_3	H_1	H_2	h	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1328-C-4			M4皿ねじ用 Countersink	18	4.5		9	8	5.5		23669	¥960	10個～ ¥922
C-1328-C-5			M5皿ねじ用 Countersink	18	5.5		10	8	5.5		23670	¥960	10個～ ¥922
C-1328-A-6	●		M6ナット用 Nut	19	7	6.3		14.5	5.5	6以下Less	23652	¥1,050	10個～ ¥1,019
C-1328-B-6	●	2D/3D	M6ボルト用 Bolt	19		6.3		14.5	5.5		23653	¥1,050	10個～ ¥1,019
C-1328-A-8	●		M8ナット用 Nut	22.5	8.5	8.2		17.5	6	8以下Less	23593	¥1,200	10個～ ¥1,164
C-1328-B-8	●		M8ボルト用 Bolt	22.5		8.2		17.5	6		23594	¥1,200	10個～ ¥1,164
C-1328-A-10	●		M10ナット用 Nut	26.5	10.5	10.3		19.5	6	10以下Less	23595	¥1,400	10個～ ¥1,358
C-1328-B-10	●		M10ボルト用 Bolt	26.5		10.3		19.5	6		23596	¥1,400	10個～ ¥1,358
C-1328-A-12	●		M12ナット用 Nut	30	13.5	13		24	6.5	12以下Less	23654	¥1,850	10個～ ¥1,776
C-1328-B-12	●		M12ボルト用 Bolt	30		13		24	6.5		23655	¥1,850	10個～ ¥1,776

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

太陽光

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

PERIPHERA EQUIPMENT
周辺機器 (C)
充電器用
金具
フリーザー
金具
ラッシング
システム