









断面 A-A
(SECT. A-A)



断面 B-B
(SECT. B-B)

注:

- △ □ 面より2mmの範囲で測定
- 2 適用プリント基板厚: 1.6mm
- 3 かん合相手ハウジング型番: 179093-6, 179057-6
- 4 推奨取付けねじ: JIS B1115, B1122 タッピンねじ、なべ2種
呼び径 4、長さ 7mm以上 (締付けトルク: 58.8N-cm (5Kg-cm) 以下)
- △ □ 面より2mmの範囲で測定

NOTE:

- △ □ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM □
- 2 APPLICABLE P.C. BOARD THICKNESS: 1.6mm
- 3 THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER: 179093-6, 179057-6
- 4 RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 4mm DIA, 7mm LENGTH (MIN.)
PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE: 58.8N-cm (5Kg-cm) MAX.)
- △ □ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM □

PRODUCT SPEC				INSPECTION SHEET				淡灰 (LIGHT GRAY)		179091-6	
108-5452				411-5760				色 (COLOR)		製品型番 (PART NO.)	
Copyright ©1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP		AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
材料 (MATERIAL) ハウジング: PBT ハウジング CONTACT: PRE-TIN BRASS				仕上がり (FINISH) ---				名称 (NAME) 040-II/070-II MULTI-LOCK I/O CONNECTOR COMBI. TYPE 35Pin. CAP HSG ASS'Y (HORIZONTAL TYPE) .040-II/.070-II マルチロック I/O コネクタ複合型 36極キャップハウジングアッセンブリ (水平型)		一般公差 (GENERAL TOLERANCES) 0<≦10: ±0.2 10<≦30: ±0.25 30<≦100: ±0.3 角度 (ANGLES): ±3°	
O1 REVISED FJ00-1829-99 AY KB 26007 O RELEASED FJ00-0854-93 TS KA 379 LTR REVISION RECORD DR CHK DATE				T. SAGAWA 3/9/95 DE. T. SAGAWA 3/9/95 CHK. K. AOYAMA 3/9/95 APP. Y. MATSUSAKA 3/9/95				C J		番号 (NUMBER) C-179091	
								尺度 (SCALE) 2-1		REV. 01	
								SHEET		1 OF 1	