







表 1 (TABLE 1)

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	銅合金 ; 錫めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (UL94V-0) 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)
-AMP OR AMP	韓国 (KOREA)



- 注 :
- △ 取付基板寸法 : FIG.1 参照
 - 2. 通用基板厚 : 1.6t
 - 3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング : 177902-[]
リセコンタクト : 177914-[] 177915-[]
 - 4. 製品規格 : 108-5410
 - △ 表2参照
- NOTES:
- △ 1. RECOMMENDED P.C.B LAYOUT : SEE FIG.1
 - 2. APPLICABLE P.C.B THICKNESS : 1.6
 - 3. MATING CONN, P/N
PLUG HOUSING : 177902- []
REC CONTACT : 177914- []
177915- []
 - 4. PRODUCT SPEC : 108-5410
 - △ 5. SEE TABLE 2

青 (BLUE)	917845-6
黄 (YELLOW)	917845-4
自然色 (NATURAL) < ベージュ > (BEIGE)	917845-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)




FIG.1

REVISED	FJ00-1559-02	Y.S	M.S	8AUG 02
REVISED	FJ00-1110-98	7.4	4.5	12.10.98
REVISED	FJ00-0953-98	T.Y	M.S	29.MAY '98
RELEASED	FJ00-2208-95	N.Y	Y.K	25.APR '95
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

組合電線断面積 (WIRE RANGE)	mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	mmφ
材料 (MATERIAL)	(SEE TABLE)	仕上 (FINISH)	(SEE TABLE)
表1参照		表1参照	
DR.	25.APR.'95 N.YAMASAKI	DE.	25.APR.'95 N.YAMASAKI
CHK.	25.APR.'95 Y.KASHIWA	APP.	25.APR.'95 Y.KASHIWA

名称 (NAME)	アンパ パワー ダブルロック コネクタ 3.96mm ピッチ 8極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ) AMP POWER DBL LOCK CONN 3.96 mm PITCH 8P HEADER ASS'Y V TYPE		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号 (No.)
10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	A3	J	917845
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET	
1/1	C	1 OF 1	

単位 : mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST