

all empty PC 125/75 LT



Bestellzeichen:	PC 125/75 LT	EAN Code:	6418074022325
Artikelnummer:	6012909	E-Nummer:	3420433
Beschreibung:	Gehäuse PC • rauchgrau transparenter Deckel flaches Unterteil		
Anmerkungen:		Dänemark:	8212022373
		Italien:	7352045
		Schweden:	2535624
		Norwegen:	

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	130	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	5.1	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035		UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:				
Dichtungsmaterial:				
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:				Europe EN 62208: 2003
MIV 125	Montageplatte			UL Canada
MIN 10	Tragschiene TS 15			Gost R
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 125/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

