



Beispiel

Bestellzeichen: PC 175/150 HT
Artikelnummer: 6011923
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074052223
E-Nummer: 3435206
Finland:
Dänemark: 8212027679
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		180	180	150	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		7.1	7.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:		Schwarz			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		TPE			
Temperatur Bereich:					Germanischer Lloyd (GL)
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Det Norske Veritas
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:					UL Canada
MIV 175		Montageplatte			Gost R
MIN 15		Tragschiene TS 15			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
FP A 175/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

