


Polycarbonat-Gehäuse PK



Material:
Gehäuse und Deckel grau
(Ausführung .000) aus glasfaser-
verstärktem Polycarbonat,
Deckel transparent (Ausführung
.100) aus Polycarbonat,
Deckelschrauben aus Polyamid,
Isolierstopfen aus Polyethylen.

Farbe:
RAL 7035
Schutzart:
IP 66 nach EN 60 529/10.91

Lieferumfang:
Gehäuse und Deckel,
Deckelschrauben,
Isolierstopfen für Wandbefesti-
gungs-Schrauben (nicht bei
9530.000 und 9531.000),
umlaufend eingeschäumte
PU-Dichtung.

Approbationen,
siehe Seite 22.
Detailzeichnung,
siehe Seite 1079.

Breite (B1) mm	50	50	65	65	94	94	94	94	Seite
Höhe (H1) mm	52	65	65	65	65	65	94	94	
Tiefe (T1) mm	35	35	57	81	57	81	57	81	
1 Best.-Nr. PK mit Kabelverschraubung	9530.000	9531.000	—	—	—	—	—	—	
2 Best.-Nr. PK mit grauem Deckel	—	—	9500.000	9501.000	9502.000	9503.000	9504.000	9505.000	
Best.-Nr. PK mit transparentem Deckel	—	—	—	—	—	—	9504.100	—	
VE	10 St.	10 St.	12 St.	12 St.	8 St.	8 St.	6 St.	6 St.	

Zubehör							
Montageplatte		9551.000	9552.000	9540.000	9541.000	9542.000	102
VE		10 St.	10 St.	12 St.	12 St.	12 St.	
Tragschiene (VE 12 St.)							
TS 15/5,5	Einbau in der Breite	–	–	9560.000	9561.000	9561.000	103
	Einbau in der Höhe	–	–	–	9560.000	9561.000	103
TS 35/7,5	Einbau in der Breite	–	–	–	–	9564.000	103
	Einbau in der Höhe	–	–	–	–	9564.000	103

Breite (B1) mm	110	110	130	130	130	130	180	180	Seite
Höhe (H1) mm	110	110	94	94	130	130	94	94	
Tiefe (T1) mm	66	90	57	81	75	99	57	81	
2 Best.-Nr. PK mit grauem Deckel	9506.000	9507.000	9508.000	9509.000	9510.000	9511.000	9512.000	9513.000	
Best.-Nr. mit transparentem Deckel	9506.100	9507.100	9508.100	9509.100	9510.100	9511.100	9512.100	9513.100	
VE	6 St.	6 St.	4 St.	4 St.	4 St.	4 St.	2 St.	2 St.	

Zubehör						
Montageplatte		9543.000	9544.000	9545.000	9546.000	102
VE		12 St.	12 St.	10 St.	10 St.	
Tragschiene (VE 12 St.)						
TS 15/5,5	Einbau in der Breite	9562.000	9563.000	9563.000	–	103
	Einbau in der Höhe	9562.000	9561.000	9563.000	9561.000	103
TS 35/7,5	Einbau in der Breite	9564.000	9565.000	9565.000	9566.000	103
	Einbau in der Höhe	9564.000	9564.000	9565.000	9564.000	103



Kabelverschraubung
Polyamid,
Best.-Nr. siehe Seite 972.



Wandbefestigungsglasche,
Best.-Nr. siehe Seite 103.
Außenbefestigungsglasche,
Best.-Nr. siehe Seite 102.