





0.5mm Pitch  
SERIES


# 6240

0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック 小極


0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock Low-pin count



| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    | D    |
|----------------------|------|------|------|------|
| 5                    | 2.0  | 6.5  | 8.7  | 3.1  |
| 6                    | 2.5  | 7.0  | 9.2  | 3.6  |
| 7                    | 3.0  | 7.5  | 9.7  | 4.1  |
| 8                    | 3.5  | 8.0  | 10.2 | 4.6  |
| 9                    | 4.0  | 8.5  | 10.7 | 5.1  |
| 10                   | 4.5  | 9.0  | 11.2 | 5.6  |
| 11                   | 5.0  | 9.5  | 11.7 | 6.1  |
| 12                   | 5.5  | 10.0 | 12.2 | 6.6  |
| 13                   | 6.0  | 10.5 | 12.7 | 7.1  |
| 14                   | 6.5  | 11.0 | 13.2 | 7.6  |
| 15                   | 7.0  | 11.5 | 13.7 | 8.1  |
| 16                   | 7.5  | 12.0 | 14.2 | 8.6  |
| 17                   | 8.0  | 12.5 | 14.7 | 9.1  |
| 18                   | 8.5  | 13.0 | 15.2 | 9.6  |
| 19                   | 9.0  | 13.5 | 15.7 | 10.1 |
| 20                   | 9.5  | 14.0 | 16.2 | 10.6 |
| 21                   | 10.0 | 14.5 | 16.7 | 11.1 |
| 22                   | 10.5 | 15.0 | 17.2 | 11.6 |
| 23                   | 11.0 | 15.5 | 17.7 | 12.1 |
| 24                   | 11.5 | 16.0 | 18.2 | 12.6 |
| 25                   | 12.0 | 16.5 | 18.7 | 13.1 |
| 26                   | 12.5 | 17.0 | 19.2 | 13.6 |
| 27                   | 13.0 | 17.5 | 19.7 | 14.1 |
| 28                   | 13.5 | 18.0 | 20.2 | 14.6 |
| 29                   | 14.0 | 18.5 | 20.7 | 15.1 |
| 30                   | 14.5 | 19.0 | 21.2 | 15.6 |



基板取付け法  
MOUNTING LAYOUT



|    | FPC                                    |           | FFC                                   |                                       |
|----|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | 1                                      | 2         | 1                                     | 2                                     |
| M  | 0.5±0.12                               | 0.5±0.1   | 0.5±0.1                               | 0.5±0.08                              |
| P  | 0.5±0.02                               | 0.5±0.05  | 0.5±0.03                              | 0.5±0.05                              |
| A  | A±0.03                                 | A±0.05    | A±0.03                                | A±0.05                                |
| W  | W±0.07                                 | W±0.07    | W±0.07                                | W±0.07                                |
| Wp | 0.35 <sup>+0.04</sup> <sub>-0.03</sub> | 0.35±0.05 | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> |

適用FPC, FFC寸法  
APPLICABLE FPC, FFC

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X6 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

006 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
026 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.


0.5mm Pitch

SERIES

6240


0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック 中極

0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock Medium-pin count



| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    | D    |
|----------------------|------|------|------|------|
| 31                   | 19.5 | 15.0 | 21.7 | 16.1 |
| 32                   | 20.0 | 15.5 | 22.2 | 16.6 |
| 33                   | 20.5 | 16.0 | 22.7 | 17.1 |
| 34                   | 21.0 | 16.5 | 23.2 | 17.6 |
| 35                   | 21.5 | 17.0 | 23.7 | 18.1 |
| 36                   | 22.0 | 17.5 | 24.2 | 18.6 |
| 37                   | 22.5 | 18.0 | 24.7 | 19.1 |
| 38                   | 23.0 | 18.5 | 25.2 | 19.6 |
| 39                   | 23.5 | 19.0 | 25.7 | 20.1 |
| 40                   | 24.0 | 19.5 | 26.2 | 20.6 |
| 41                   | 24.5 | 20.0 | 26.7 | 21.1 |
| 42                   | 25.0 | 20.5 | 27.2 | 21.6 |
| 43                   | 25.5 | 21.0 | 27.7 | 22.1 |
| 44                   | 26.0 | 21.5 | 28.2 | 22.6 |
| 45                   | 26.5 | 22.0 | 28.7 | 23.1 |
| 46                   | 27.0 | 22.5 | 29.2 | 23.6 |
| 47                   | 27.5 | 23.0 | 29.7 | 24.1 |
| 48                   | 28.0 | 23.5 | 30.2 | 24.6 |
| 49                   | 28.5 | 24.0 | 30.7 | 25.1 |
| 50                   | 29.0 | 24.5 | 31.2 | 25.6 |

補強板

SUPPORTING  
TAPE

|    | FPC                                    |           | FFC                                   |                                       |
|----|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | 1                                      | 2         | 1                                     | 2                                     |
| M  | 0.5±0.12                               | 0.5±0.1   | 0.5±0.1                               | 0.5±0.08                              |
| P  | 0.5±0.02                               | 0.5±0.05  | 0.5±0.03                              | 0.5±0.05                              |
| B  | B±0.03                                 | B±0.05    | B±0.03                                | B±0.05                                |
| W  | W±0.07                                 | W±0.07    | W±0.07                                | W±0.07                                |
| WD | 0.35 <sup>+0.04</sup> <sub>-0.03</sub> | 0.35±0.05 | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> |

適用FPC, FFC寸法

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X3 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

003 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
023 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS


生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

0.5mm Pitch  
SERIES


# 6240

0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック 大極

0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock High-pin count



MOUNTING LAYOUT (CONN. MOUNTING SIDE)



|    | FPC                                    |           | FFC                                   |                                       |
|----|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | 1                                      | 2         | 1                                     | 2                                     |
| M  | 0.5±0.12                               | 0.5±0.1   | 0.5±0.1                               | 0.5±0.06                              |
| P  | 0.5±0.02                               | 0.5±0.05  | 0.5±0.03                              | 0.5±0.05                              |
| A  | A±0.03                                 | A±0.05    | A±0.03                                | A±0.05                                |
| W  | W±0.07                                 | W±0.07    | W±0.07                                | W±0.07                                |
| Wp | 0.35 <sup>+0.04</sup> <sub>-0.03</sub> | 0.35±0.05 | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> |

適用FPC, FFC寸法  
APPLICABLE FPC, FFC

| 極数<br>NO. OF<br>POS. | 寸法 DIMENSION |      |      |      |       |
|----------------------|--------------|------|------|------|-------|
|                      | A            | B    | C    | D    | E     |
| 51                   | 25.0         | 29.5 | 31.7 | 32.0 | 26.17 |
| 52                   | 25.5         | 30.0 | 32.2 | 32.5 | 26.67 |
| 53                   | 26.0         | 30.5 | 32.7 | 33.0 | 27.17 |
| 54                   | 26.5         | 31.0 | 33.2 | 33.5 | 27.67 |
| 55                   | 27.0         | 31.5 | 33.7 | 34.0 | 28.17 |
| 56                   | 27.5         | 32.0 | 34.2 | 34.5 | 28.67 |
| 57                   | 28.0         | 32.5 | 34.7 | 35.0 | 29.17 |
| 58                   | 28.5         | 33.0 | 35.2 | 35.5 | 29.67 |
| 59                   | 29.0         | 33.5 | 35.7 | 36.0 | 30.17 |
| 60                   | 29.5         | 34.0 | 36.2 | 36.5 | 30.67 |

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X5 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

005 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
025 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

0.5mm Pitch


SERIES

6240

エンボス梱包品

Tape and Reel Package

## ●5~50 POSITIONS



| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C  | D   |
|----------------------|------|------|----|-----|
| 5                    | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 6                    | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 7                    | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 8                    | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 9                    | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 10                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 11                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 12                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 13                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 14                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 15                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 16                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 17                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 18                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 19                   | 11.5 | —    | 24 | 0.4 |
| 20                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 21                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 22                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 23                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 24                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 25                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 26                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 27                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 28                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 29                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |
| 30                   | 14.2 | 28.4 | 32 | 0.4 |

| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C  | D   |
|----------------------|------|------|----|-----|
| 31                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 32                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 33                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 34                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 35                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 36                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 37                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 38                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 39                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 40                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 41                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 42                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 43                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 44                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 45                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 46                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 47                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 48                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 49                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |
| 50                   | 20.2 | 40.4 | 44 | 0.3 |

## 注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X6 XXX+

## RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

006 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

026 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

## 注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X3 XXX+

## RoHS 対応品


RoHS Compliant Product

003 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

023 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

## ●51~60 POSITIONS



| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    |
|----------------------|------|------|------|
| 51                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 52                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 53                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 54                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 55                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 56                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 57                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 58                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 59                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |
| 60                   | 26.5 | 52.4 | 56.0 |

## 注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X5 XXX+

## RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

005 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

025 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 2000個/リール

PACKING QUANTITY : 2000/Reel