



Beispiel

Bestellzeichen: AB 080807
Artikelnummer: 7083560
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074003492
E-Nummer:
Finland: 3423476
Dänemark: 8212003266
Italien: 7311015
Schweden: 7083560
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		82	80	65	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:		3.2	3.1	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07	
Materials:						
Material:		ABS		Elektrische Isolierung: Voll isoliert		
Unterteilfarbe:		RAL 7035		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja		
Deckelfarbe:		RAL 7035		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB		
		Rostfreier Stahl		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650		
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13		
Dichtungsmaterial:		Polyurethan				
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C				
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C				
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F				
Zubehör:						
TM 0808		Montageplatte				
TRM 0808		Tragschiene TS 15				
TF 28037		Befestigungslasche				
TH A		Plastik-Scharniere, grau				
Zertifikate:						
Gost R						

EURONORD PC/ABS 82x80x55-95

