

ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN EUROline-Conductive

Durchgestecktes Gewerbe
Doppelblattfeder

Hochwertiger Spezialstahl

Feinpoliert und hochglanz-brüniert zum blendfreien Arbeiten
Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen aus
leitfähigem, rutschfestem Material



RUND-FLACH-SPITZZANGEN

Nr.	mm	Länge Zoll	Ausführung	Gewicht g
Rundzange EUROline-Conductive				
äußerst schlank				
3-681-15	130	5 1/8	glatte Greifflächen	60

Flachzange EUROline-Conductive

äußerst schlank

3-682-15	130	5 1/8	glatte Greifflächen	60
----------	-----	-------	---------------------	----

Spitzzange EUROline-Conductive

äußerst schlank

3-683-15	130	5 1/8	glatte Greifflächen	55
----------	-----	-------	---------------------	----

SEITENSCHNEIDER, MECHANIKER- ZANGEN, KOMBINATIONSZANGEN

mit **leitfähigen**, schwarzen Handschutzhüllen.
eingelegtes Gewerbe, Spezialstahl



Nr.	mm	Länge Zoll	Ausführung	Schneidwerte mm Ø weicher Draht harter Draht	Gewicht g
Seitenschneider					
schwedische Form					
3-133-13	145	5 3/4	verchromt-polirt	2,5 1,25	160

Telefonzange oval-spitz, lange gerade Backen,
mit Schneide für harten Draht, Greifflächen mit Hieb

3-245-13	200	8	verchromt-polirt	190
----------	-----	---	------------------	-----

Kombinationszange

mit Drahtschneider, für harten Draht

3-732-13	165	6 1/2	verchromt-polirt	220
----------	-----	-------	------------------	-----

