

キー スイッチ KEYSWITCHES



S-187
黄銅製

特 徴 Feature

- 鍵はリバーシブルタイプ
- 鍵違いは1,500通り
- コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
- パネル突出し3mmの薄型タイプ
- Key is a reversible type.
- Key differences: 1,500 sets.
- Key is common to coin lock C-187-3.
- Thin type: projections on the panel are only 3mm.

仕 様 ● 材 質: 本体/削削黄銅棒 (C3604BD)
亜鉛合金 (ZDC)

キー/黄銅板 (C3713P)
● 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)
キー/ニッケルめっき (MBNi)

● 同一鍵番号・鍵違いがあります。

● 付 属 品: キー2本

● 各種コンピュータ・電源装置

● 標準在庫品

● 定 格: AC125V・3A (抵抗負荷)

DC30V・3A (抵抗負荷)

最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)

● 接触抵抗: 20mΩ以下 (初期値)

● 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)

● 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間)

非連続端子間 AC1000V

各端子と非充電金属部間 AC1500V

● 耐 久 性: 機械的 3万回以上

電氣的 1.5万回以上

● 接点材料: 銀めっき

● 使用周囲温度: -20~+70℃ (氷結しないこと)

● 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)

● 耐 振 動: 10~55Hz 複振幅1.5mm

● 耐 衝 撃: 30G以上

● 微小負荷タイプはお問合せください。

備 考

Speci- ● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
fications Zinc alloy (ZDC)

Key: Brass plate (C3713P)

● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)

Key: Nickel plating (MBNi)

● Keyed alike and key differences are available.

● Accessories: Two keys

● Various computers and power supplies

● Rated: AC125V 3A (resistance load)

DC30V 3A (resistance load)

Min. applicable load: DC 5V 100mA

(resistance load)

● Contact resistance: 20mΩ or less

● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)

● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)

Between non-continuous terminals: AC1000V

Between each terminal and non-

charged metal: AC1500V

● Durability: Mechanical : 30,000 time or more

Electrical: 15,000 time or more

● Contact material: Silver plating

● Ambient temperature: -20℃ to +70℃

(non-freezing)

● Operating humidity range: 85%RH or

less (non-condensing)

● Vibration resistance: 10 to 55Hz

multiple-amplitude 1.5mm

● Impact resistance: 30G or more

参考動画

Reference video



PAT.PEND.



S-187-90-E-1





キーNo.1873
Key




C-187

C-187-3と同一鍵番号で
組合せて使用できます。
(1238ページ)
Same key No. as C-187-3
can be combined.
(page 1238)



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price 単価 Price
S-187-90-E-1同番 keyed alike	2D			40328	¥2,650	5個~	¥2,544
S-187-90-E-1鍵違い key differences	2D			40329	¥2,750	5個~	¥2,640
S-187-90-EF-1同番 keyed alike	2D			40330	¥2,950	5個~	¥2,832
S-187-90-EF-1鍵違い key differences	2D			40331	¥3,050	5個~	¥2,928
S-187-90-E-2同番 keyed alike	2D			40332	¥2,800	5個~	¥2,688
S-187-90-EF-2同番 keyed alike	2D			40334	¥3,000	5個~	¥2,880
S-187-90-EF-2鍵違い key differences	2D			40335	¥3,100	5個~	¥2,980

●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表

Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	E 位置 E position	F 位置 F position
S-187-90-E-1 (1回路 2接点型) (one-circuit-two-contact type)	90° E 位置 E position F 位置 F position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-187-90-EF-1 (1回路 2接点型) (one-circuit-two-contact type)	90° E 位置 E position F 位置 F position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-187-90-E-2 (2回路 2接点型) (two-circuit-two-contact type)	90° E 位置 E position F 位置 F position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-187-90-EF-2 (2回路 2接点型) (two-circuit-two-contact type)	90° E 位置 E position F 位置 F position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC