




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	OWN
			F	REDRAWN W/CHANGE	FJ00-0148-98	28 JAN 98	TS



- 適用ハウジングは、型番171809,171810,171848及び154719
- 適用製品規格：108-5114,108-5117
- 適用圧着規格：114-5032
- 材料の板厚0.4, ASTM B36に準拠する

- THE MATING HOUSING : 171809,171810,171848 AND 154719
- PRODUCT SPEC : 108-5114,108-5117
- APPLICATION SPEC : 114-5032
- MATERIAL THICKNESS 0.4, BASED ON ASTM B36

0.5~2.27	2.1~3.4mm	TIN 錫めっき	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	170265-4	170233-4
0.5~2.27	2.1~3.4mm	TIN 錫めっき	BRASS 黄銅	170265-2	170233-2
0.5~2.27	2.1~3.4mm	-	BRASS 黄銅	170265-1	170233-1
WIRE RANGE 適用電線範囲	INSULATION DIA 被覆外径	FINISH 仕上げ	MATERIAL 材料	LOOSE PIECE ばら状端子型番	STRIP FORM 連鎖状端子型番
			4	PART NUMBER 型番	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		OWN CHK APVD 28 JAN 98 Z. Shimohara	WIRE RANGE 適用電線断面積 SEE TABLE 表参照		INSULATION DIA 被覆外径 SEE TABLE 表参照
DIMENSIONS 単位: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10% ±0.2 30% ±0.25 100% ±0.3 ANGLE: ±0.3°		AMP 日本エー・エム・シー株式会社 Kawasaki, Japan	
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照		FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照		NAME 名称 250 シリーズ ポジティブロック リセプタクル 250 SERIES POSITIVE LOCK RECEPTACLE	
		PRODUCT SPEC 製品規格 2		SIZE A3	
		APPLICATION SPEC 圧着規格 3		CAGE CODE 00779	
		WEIGHT -		DRAWING NO C-170233	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO -	
		SCALE 尺度 4:1		SHEET 1 OF 1	
				REV F	