

STLZ950/..G-5.08-H-GRÜN



Technische Daten

Anschlussquerschnitte	Isolierstoff
eindrähtig (starr) min -	Material PA 6.6
eindrähtig (starr) max	Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	
feindrähtig (flexibel) max	Temperaturen
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	Einsatztemperatur -30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	
	Wellenlötverfahren
	Löttemperatur, empfohlen 265 °C
	Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s
	Reflowprozess
	Löttemperatur, empfohlen -
	Peaklötdauer, empfohlen -
Maße	
Abisolierlänge	
Bohrlochdurchmesser 1.4 mm	
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung

Farben


	GRÜN, RAL6018
	SCHWARZ, RAL9011
	BASALTGRAU, RAL7012
	KIESELGRAU, RAL7032
	LICHTGRAU, RAL7035
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen 5.08 mm
AKZ950 STLZ950-INV AKZ4951 AKZ1200 AKZ1100

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.



Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-H-GRÜN	50950025021F	200
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-H-GRÜN	50950035021F	200
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-H-GRÜN	50950045021F	200
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-H-GRÜN	50950055021E	100
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-H-GRÜN	50950065021E	100
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-H-GRÜN	50950075021E	100
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-H-GRÜN	50950085021D	50
9	46.92	STLZ950/9G-5.08-H-GRÜN	50950095021D	50
10	52.00	STLZ950/10G-5.08-H-GRÜN	50950105021D	50
11	57.08	STLZ950/11G-5.08-H-GRÜN	50950115021D	50
12	62.16	STLZ950/12G-5.08-H-GRÜN	50950125021D	50
13	67.24	STLZ950/13G-5.08-H-GRÜN	50950135021D	50
14	72.32	STLZ950/14G-5.08-H-GRÜN	50950145021D	50
15	77.40	STLZ950/15G-5.08-H-GRÜN	50950155021D	50
16	82.48	STLZ950/16G-5.08-H-GRÜN	50950165021D	50
17	87.56	STLZ950/17G-5.08-H-GRÜN	50950175021D	50
18	92.64	STLZ950/18G-5.08-H-GRÜN	50950185021D	50
19	97.72	STLZ950/19G-5.08-H-GRÜN	50950195021D	50
20	102.80	STLZ950/20G-5.08-H-GRÜN	50950205021D	50
21	107.88	STLZ950/21G-5.08-H-GRÜN	50950215021D	50
22	112.96	STLZ950/22G-5.08-H-GRÜN	50950225021D	50
23	118.04	STLZ950/23G-5.08-H-GRÜN	50950235021D	50
24	123.12	STLZ950/24G-5.08-H-GRÜN	50950245021D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	50950000002

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.6 kV	1.6 kV	1.6 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3