

密閉用多軸蝶番

STAINLESS MULTIAXIAL SEALING HINGES

FB-1729N
ステンレス製

特 徴 Feature

PAT.PEND.

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
- 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変更されます。(120°・195° 回転例参照)
- 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フツ化エチレン樹脂複合軸受を採用。

- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Doors are closed horizontally up to 5mm by biaxial mechanism. (Separate closing mechanism is required.)
- Remove the provided stopper to adjust the angle of rotation. (120°, 195° See example of turning)
- Uses an oilless metal mesh tetrafluoroethylene bearing with low coefficient of friction, excellent load bearing capability and outstanding abrasion, chemical and heat resistance.

仕 様 ● 材 質: 本体/ステンレス鋼铸件 (SUS304)
ブッシュ部/磷青銅

● 表面仕上: バフ研磨

用 途 ● 真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置

納 期 ● 標準在庫品

Speci- ● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
fications Bush: Phosphor bronze

● Finish: Buffing

Specific- ● Vacuum chamber equipment, sealed
use equipment doors, air conditioning
equipment



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー
ヒンジSPECIAL HINGES
特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー


周辺機器
(B)

FB-1729N-2






FB-1729N-3

〔FB-1729N-2〕



〔FB-1729N-3〕

締込み例
Example of tightening回転例
Example of turning

商品番号 Product No.	RoHS 10+	CAD	t ₁	t ₂	(θ°)	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
FB-1729N-2	●	2D/3D	22.5	17.5	195	748	61527	¥12,000	数量 Quantity 4個~ 単価 Price ¥11,400
FB-1729N-3	●	2D/3D	12	8	200	159	61528	¥8,000	数量 Quantity 5個~ 単価 Price ¥7,600

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。