


# 貫通型端子盤

Through-type Terminal Block


ピッチ／Pitch 11mm



|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 型 名<br>Type Number            | F2035E                                    |
| 定 格<br>Rating                 | AC250V 15A                                |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance | 500V 100MΩ 以上<br>DC500V 100MΩ and over    |
| 耐 電 圧<br>Withstands Voltage   | 2000V 1 分間以上<br>AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線<br>Compatible Wire       | 1.25mm <sup>2</sup>                       |

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/4 単位／Unit mm



- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

## 仕様／Specifications.

| 部番／Part No. | 名 称／Part Name   | 材 質／Material     | 規格／Standard | 寸法／Size    | 処理／Treatment          | 備 考／Remark        |
|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 1           | 基 板 Base        | フェノール樹脂 Phenolic | UL          |            |                       | 黒 色 Black         |
| 2           | 導電埋込金具 Terminal | 黄 銅 Brass        | C3604B      |            | ニッケルメッキ Nickel-Plated |                   |
| 3           | 結線ビス Screw      | 黄 銅 Brass        | C2700W      | M3×0.5×6 ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | PWSWセムスバインド Type③ |

| 極数／Poles | 1 P | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A        | 30  | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 250 | 261 |
| B        | 22  | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99  | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 |