

Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Verpackungseinheit Packaging unit Conditionnement			Leiterquerschnitt Conductor cross section Section du conducteur	Leiter-Ø Conductor Ø Diamètre sur âme	Aussen-Ø Outer-Ø Diamètre sur isolant	Litzenaufbau: Anzahl x Ø (mm) Strand design: Number x Ø (mm) Compos. de l'âme: Nombre x Ø (mm)	Bemessungsstrom ¹⁾ Rated current ¹⁾ Intensité assignée ¹⁾	Leiterwiderstand / 20°C Conductor resistance / 20°C Résistance du conducteur / 20°C	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Zulassungen ^{2,3)} Approvals ^{2,3)} Approbations ^{2,3)}	Farben Couleurs Couleurs
		Loses Gebinde Bound together En vrac	Karton Cardboard box En carton	Einwegspule (max. Länge) Spool (max. length) Sur touret (longueur max.)									
		m	m	m	mm ²	mm	mm		A	Ω/km	VDC		
FLEX-SOL-XL 1,5	62.7424-001*	...			1,5	1,6	4,7	30xØ 0,25	30	13,7	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 1,5	62.7424-110*		200		1,5	1,6	4,7	30xØ 0,25	30	13,7	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 1,5	62.7424-910*			1000	1,5	1,6	4,7	30xØ 0,25	30	13,7	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 2,5	62.7426-001*	...			2,5	2,05	5,1	50xØ 0,25	41	7,7	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 2,5	62.7426-110*		150		2,5	2,05	5,1	50xØ 0,25	41	7,7	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 2,5	62.7426-910*			700	2,5	2,05	5,1	50xØ 0,25	41	7,7	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 4,0	62.7427-001*	...			4,0	2,6	5,8	56xØ 0,3	55	4,75	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 4,0	62.7427-110*		100		4,0	2,6	5,8	56xØ 0,3	55	4,75	1000	TÜV	21 22 23
FLEX-SOL-XL 4,0	62.7427-910*			500	4,0	2,6	5,8	56xØ 0,3	55	4,75	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 6,0	62.7428-001*	...			6,0	3,2	7,0	84xØ 0,3	70	3,39	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 6,0	62.7428-110*		75		6,0	3,2	7,0	84xØ 0,3	70	3,39	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 6,0	62.7428-910*			400	6,0	3,2	7,0	84xØ 0,3	70	3,39	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 10	62.7429-001*	...			10	4,3	8,2	140xØ 0,3	98	1,91	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 10	62.7429-110*		50		10	4,3	8,2	140xØ 0,3	98	1,91	1000	TÜV	
FLEX-SOL-XL 10	62.7429-910*			200	10	4,3	8,2	140xØ 0,3	98	1,91	1000	TÜV	

* Bitte den Farbcode angeben

¹⁾ Nennstrom bis +60°C Umgebungstemperatur, darüber siehe Seite 43²⁾ TÜV-Zertifikat-Nr. R 60024459: www.multi-contact.com > Downloads > Zertifikate > TÜV³⁾ UL-Zulassung in Bearbeitung

* Add the desired colour code

¹⁾ Nominal current up to +60°C ambient temperature, above this see page 43²⁾ TÜV certificate No. R 60024459: www.multi-contact.com > Downloads > Certificates > TÜV³⁾ UL approval in preparation

* Indiquer le code couleur souhaité

¹⁾ Intensité nominale avec une température ambiante jusqu'à +60°C, au-dessus voir page 43²⁾ Certificat TÜV N° R 60024459: www.multi-contact.com > Documents > Certificats > TÜV³⁾ Approbation UL en préparation

Verpackungseinheiten

Einwegspule
Spool
Sur touret

Packaging units

Karton
Cardboard box
Carton

Conditionnements

Loses Gebinde
Bound together
En vrac

Bestellbeispiel:

100m FLEX-SOL-XL, 4mm², rot:
Bestell-Nr. 62.7427-11022
Lieferung: 1 Karton

Ordering example:

100m FLEX-SOL-XL, 4mm², red:
Order No. 62.7427-11022
Delivery: 1 Cardboard box

Exemple de commande:

100m FLEX-SOL-XL, 4mm², rouge:
No. de Cde: 62.7427-11022
Livraison: 1 carton

Beispiel: / Example: / Exemple:

FLEX-SOL-XL 2,5 62.7426-91023

Typ / Type / Type

Bestell-Nr. / Order No. / No. de Cde

Verpackungseinheit / Packaging unit / Conditionnement

Farbe / Colour / Couleur