



Ethernet Switch

HARTING eCon 3080-A1

8-Port Ethernet Switch für die flache Installation in Schaltschränken

unmanaged

IP 30

PROFINET geeignet



EtherNet/IP geeignet



Anzahl Ports Kupfer / Anschluss 8x 10/100Base-TX / RJ45 (Twisted Pair)

Eingangsspannung / Anschluss 24 V DC / 3poliger, steckbarer Kontakt (24 V; GND; PE)

Zulässiger Bereich 12 V bis 30 V DC

Eingangsstrom ca. 150 mA (bei 24 V DC)

Material Gehäuse Metall (pulverbeschichtet)

Abmessungen (B x H x T) 130 x 23 x 100 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht ca. 0,6 kg

Betriebstemperatur – 10 °C bis + 70 °C

Zulassungen cUL (in Vorbereitung)

Bezeichnung

Bestell-Nummer

Zeichnung

Maße in mm

HARTING eCon 3080-A1

Ethernet Switch mit 8 Ports
RJ45

20 76 108 3001

