


Stiftverbinder ohne Isolation Connecteurs de goupille Pin connectors

DIN 46230

* ausgenommen
* excepté
* excepted



UL-No. E235797

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrokupfer verzinkt

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé


Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:
bis +125°C

Résistant à une température:
jusqu'à +125°C

Temperature range:
up to +125°C

mm ²	AWG	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	A mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.25-0.5	24-22	3739	0.5	1	1.4	14	8	4	0.5	3975d
0.5-1	22-18	3740	*	1.7	1.9	15	8	5	0.8	3975d, 3980n, 3983p.2, 3984e
	22-18	3740l	1	1.6	1.9	17	10	5	0.8	
1.5-2.5	16-14	3741	2.5	2.3	1.9	17	10	5	0.8	
	16-14	3741k	*	2.3	1.9	12	5	5	0.8	3980n, 3984f
	16-14	3741l	*	2.3	1.9	22	15	5	0.8	
4-6	12-10	3742	6	3.4	2.8	20	10	6	1	3980n, 3984f



UL-No. E235797

mm ²	AWG	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	øD1 mm	B mm	H mm	L mm	L1 mm	A mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
10	8	3743	10	4.5	4.3	2.4	22	12	8	1.1	3980p, 3981an, 3982cn
16	6	3744	16	5.8	5.5	2.6	26	13	10	1.2	
25	4	37441	*	6.7	6.8	2.6	33.5	15	13.5	1.2	3981an, 3982cn, 3982g
35	2	37442	*	8.9	8	3	39	20	14	1.4	
50	1/0	37443	*	9.8	9.5	3.6	45	20	19	1.8	
70	2/0	37444	*	11.2	11	4	55	23	24	2	