


カラー COLLARS



B-1096



特 徴 Feature

- ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
- Provided with pin (B-1099/B-99).
Wide variations are available.

仕 様 ●材 質:
B-1096/ステンレス鋼棒(SUS304)
B-96/機械構造用炭素鋼鋼管
(STKM)

●表面仕上: 生地
納 期 ●標準在庫品

Speci- ●Material:
fications B-1096: Stainless steel bar (SUS304)
B-96: Carbon steel pipe for
machine structure (STKM)
●Finish: Plain



B-1096
ステンレス製

B-96
鉄製

商品番号 Product No.		RoHS 10+	CAD	L	φD1	φD2	製品質量 (g) Mass	コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS304	STKM(鉄) (iron)	SUS 304	STKM(鉄) (iron)	SUS 304	STKM(鉄) (iron)			SUS	鉄 Iron	SUS	鉄 Iron	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-1096-1	B-96-1	●	●	2D/3D	2D/3D	54	16	10.2	52	12280	11557	¥440	¥95	20個~	¥422
B-1096-2	B-96-2	●	●	2D/3D	2D/3D	54	14	8.2	44	12281	11558	¥380	¥80	30個~	¥365
B-1096-3	B-96-3	●	●	2D/3D	2D/3D	54	12	6.2	36	12282	11559	¥290	¥85	30個~	¥279
B-1096-4	B-96-4	●	●	2D/3D	2D/3D	52	18	10.2	72	12283	11560	¥470	¥125	20個~	¥452
B-1096-6	B-96-6	●	●	2D/3D	2D/3D	52	16	8.2	62	12284	11561	¥400	¥105	30個~	¥384
B-1096-8	B-96-8	●	●	2D/3D	2D/3D	52	14	6.2	51	12285	11562	¥360	¥90	30個~	¥346
B-1096-9	B-96-9	●	●	2D/3D	2D/3D	42	14	6.2	41	12286	11563	¥310	¥80	30個~	¥298
B-1096-10	B-96-10	●	●	2D/3D	2D/3D	42	12	6.2	28	12287	11564	¥260	¥70	30個~	¥250
B-1096-11	B-96-11	●	●	2D/3D	2D/3D	40	16	8.2	48	12288	11565	¥380	¥90	30個~	¥365
B-1096-12	B-96-12	●	●	2D/3D	2D/3D	40	14	6.2	40	12289	11566	¥300	¥90	30個~	¥288
B-1096-13	B-96-13	●	●	2D/3D	2D/3D	35	12	5.2	26	12290	11567	¥210	¥65	40個~	¥202
B-1096-14	B-96-14	●	●	2D/3D	2D/3D	35	10	5.2	16	12291	11568	¥210	¥55	40個~	¥202
B-1096-15	B-96-15	●	●	2D/3D	2D/3D	30	16	8.2	40	12292	11569	¥240	¥80	40個~	¥231
B-1096-16	B-96-16	●	●	2D/3D	2D/3D	30	14	6.2	30	12293	11570	¥230	¥80	40個~	¥221
B-1096-17	B-96-17	●	●	2D/3D	2D/3D	30	12	5.2	22	12294	11571	¥210	¥60	40個~	¥202
B-1096-18	B-96-18	●	●	2D/3D	2D/3D	30	10	5.2	14	12295	11572	¥200	¥50	40個~	¥192
B-1096-19	B-96-19	●	●	2D/3D	2D/3D	25	14	6.2	25	12296	11573	¥210	¥75	40個~	¥202
B-1096-20	B-96-20	●	●	2D/3D	2D/3D	24	18	10.2	33	12297	11574	¥250	¥75	30個~	¥240
B-1096-21	B-96-21	●	●	2D/3D	2D/3D	20	18	8.2	32	12298	11575	¥240	¥65	30個~	¥231
B-1096-22	B-96-22	●	●	2D/3D	2D/3D	20	16	8.2	24	12299	11576	¥210	¥60	40個~	¥202
B-1096-23	B-96-23	●	●	2D/3D	2D/3D	20	16	6.2	27	12300	11577	¥210	¥70	40個~	¥202
B-1096-24	B-96-24	●	●	2D/3D	2D/3D	20	14	6.2	20	12301	11578	¥180	¥55	40個~	¥173
B-1096-25	B-96-25	●	●	2D/3D	2D/3D	20	12	5.2	15	12302	11579	¥160	¥50	50個~	¥154
B-1096-26	B-96-26	●	●	2D/3D	2D/3D	15	12	5.2	11	12303	11580	¥150	¥50	50個~	¥144

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。