

30.12.2010

Signalleuchten mit integrierter Glühlampe - 14 mm, Blende rund, 24 - 28 V, Blende transparent

1.69.523.003/1002



Approbationen

VDE

VDE T85° (nur Versionen mit Glimmlampe)

Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent farblos

Einbaumaße

Bundmaß	ø18 x 4 mm
Bauhöhe	4 mm
Einbautiefe	31,5 mm
Einbauöffnung	14 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glühlampe


Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	28 V
Grenzwert Leistung max.	1,2 W

Sonstige Angaben

Lebensdauer	10.000 h
Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	5 g
Approbationen 1,5 mA (T °C)	VDE, SEV, FEMKO, DEMKO

Einbauöffnung



30.12.2010

