

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Instruction manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manual de instrucciones

MASTERLED®


Technische Details / Technical Details / Détails Techniques / Detalles Técnicos:

	TL 262	TL 265 TL 265 G	TL 266 TL 266 G	TL 267 TL 267 G
Leuchtwerte / Range / Portée / Distancia de la luz	15 m	> 30 m	> 40 m	> 50 m
Leuchtdauer / Burn time / Autonomie / Tiempo de duracion	100 h +	100 h +	100 h +	100 h +
Leuchtmittel / Bulb / Ampoule / Bombilla	LED weiß / LED white / LED blanche / LED blanco			
Lichtstärke / Brightness / Puissance lumineuse / Fuerza de la luz	1 x 9.200 mcd	3 x 9.200 mcd	4 x 9.200 mcd	5 x 9.200 mcd
Batterie/Batteries/Piles/Pilas	3 x Micro AAA 1,5 V	3 x Mignon AA 1,5 V		
wasserdicht bis 1 m / waterproof to 1 m / étanche jusqu'à 1 m / resistente al agua 1 m (IP67)				
2 Jahre Garantie / 2 Years Guarantee / 2 Ans Garantie / 2 Anos Garantia				



Les équipements électriques ou électroniques et les piles contiennent des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Ceux-ci ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers mais dans des dépôts spécifiques



Licht Emittierende Diode Klasse 1
Light emitting diode class 1
Diode électroluminescente classe 1
Emisor de luz de diodo clase 1

Mellert SLT GmbH & Co. KG · Langenmorgen 2 · D-75015 Bretten / Germany

Tel. +49 (0)7252 / 505 - 0 · Fax +49 (0)7252 / 505 -10 · www.mellert-slt.com