



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

486

A-1135・A-135 トリガーハンドル

防水レバーロックハンドル WATERPROOF LEVER LOCK HANDLES

握りやすい大型トリガー機構

キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品
PAT. PEND.



特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-1135-TAK60・A-135-TAK60)
- トリガーを握って回転させる安全機構
- 90°回転でロッドストローク37mmの信頼性
- 特殊ロック機構で従来の不安要素を解消、確実な施錠が行えます。
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- ステンレス製で耐久性に優れています。(A-1135)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1135-TAK60, A-135-TAK60)
- Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
- Turning 90° allows rod to stroke 37mm to ensure reliability.
- Improved special lock mechanism ensures locking without fail.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1135)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 ●材 質

A-1135/ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
A-135/亜鉛合金 (ZDC)

●表面仕上

A-1135/鏡面バフ研磨
A-135/サチライトクロムめっきMZCr (シルバー)

●特 注 色: ブラック・アイボリー (焼付塗装)

●鍵 番 号: TAK60・0200

●適用板厚

A-1135/2.0~9.8mm
A-135/2.0~3.0mm

●付 属 品: ナット・ビスセット・キー2本

- 用 途 ●屋外キュービクル・制御盤
- 納 期 ●標準品・・・納期お問合ください
- 備 考 ●扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RC (654ページ) をご参照ください。
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合ください。
- SUS316も製作致します。お問合ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
- A-1135-3/A-135-3は中止品となりました。

Specifications

- Material
A-1135: Cast stainless steel (SUS304)
A-135: Zinc alloy (ZDC)

●Finish

A-1135: Mirror surface buffing
A-135: Satellite chrome plating (MZCr). silver

●Custom-made color: Black, Ivory (Baked finish)

●Key No.: TAK60, 0200



●Applicable panel thickness

A-1135: 2.0 to 9.8mm
A-135: 2.0 to 3.0mm

●Accessories: Two keys, large nut and screws

- Specific use ●Outdoor cubicles and control boards.
- Remarks ●For securing door, see rod roller unit AC-25-RA/RB/RC. (on page 654)
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of themounting screws for the catch.
- Products A-1135-3/A-135-3 is no longer manufactured.

使用例 Example of application



商品番号 Product No.	RoHS CAD	L	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
						数量 Quantity	単価 Price
A-1135-1-TAK60	● 2D	137	660	04129	¥14,000	5個~	¥13,440
A-1135-1	● 2D/3D			01837	¥14,000	5個~	¥13,440
A-1135-2-TAK60	●	112	640	04130	¥13,500	5個~	¥12,960
A-1135-2	●			01559	¥13,500	5個~	¥12,960
A-135-1-TAK60	● 2D	137	693	04087	¥5,100	5個~	¥4,900
A-135-1	● 2D			01369	¥5,100	5個~	¥4,900
A-135-2-TAK60	●	112	669	04088	¥4,800	5個~	¥4,610
A-135-2	●			01370	¥4,800	5個~	¥4,610

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

●すべての基準値をはるかにクリア Surpassing standard values

名 称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance	
		基準値 Standard value	参考実測値 Actual measurement value
ハンドル Handle	①引張り Tension	980	1705
	②圧迫 Pressure		2312
	③垂直 Vertical		1470 (破壊せず) (no rupture)
鍵 部 lock	④捻り Twist	490	1636
止金具取付け部 Stopper plate installing section	⑤引張り Tension		1029

※試験場所: 東京都立工業技術センター
※Inspection place: Tokyo Engineering Center

A-135-1 ハンドルの強度試験 Handle strength inspection

