

# Doppelte Isolierung – Plastikgehäuse IP65 – 30 mm und 40 mm Breite Metallgehäuse IP66 – 30 mm und 40 mm Breite



LS30P80D11-S



LS32M80D11-S



LS40P80D12-S



LS40M80D12-S



LSA30P03



LSA30P04



LSA30P05



LSA30P06



LSA30P07



LSA30P08



LSA30P09

|                                                               |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|
| LS30P: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...      | 0 | 0 | 2 |
| LS31P: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung ...        | 1 | 0 | 1 |
| LS32P: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung ...       | 2 | 0 | 3 |
| LS33P: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...       | 3 | 2 | 2 |
| LS35P: 1 Kabeleingang von 1/2 Zoll NPT-Plastikadapter ...     | 5 | 2 | 1 |
| LS30M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...      | 0 | 1 | 8 |
| LS31M: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung ...        | 1 | 1 | 7 |
| LS32M: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung ...       | 2 | 1 | 9 |
| LS33M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...       | 3 | 3 | 8 |
| LS35M: 1 Kabeleingang für 1/2 Zoll NPT Kabelverschraubung ... | 5 | 3 | 7 |

Kunststoffgehäuse – 30 mm Breite  
IP65 ☐

Metallgehäuse – 30 mm Breite  
IP66

## Bestelldaten

Produkt | ohne kleine Verriegelung | (Schlüssel)

| Kontaktblöcke | Typ     | Bestellnummer                                         | Preis<br>1 Stück | Gewicht<br>kg (1)  |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br>D11       | <br>L02 | Status Kabeleingangscodes<br><input type="checkbox"/> | €                | Packung<br>1 Stück |

### Kunststoff-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

|   |   |              |                    |       |
|---|---|--------------|--------------------|-------|
| 1 | - | LS3□P80D11-S | 1SBV 03□ □80 R1411 | 0,080 |
| - | 1 | LS3□P80L02-S | 1SBV 03□ □80 R1302 | 0,080 |

### Metall-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

|   |   |              |                    |       |
|---|---|--------------|--------------------|-------|
| 1 | - | LS3□M80D11-S | 1SBV 03□ □80 R1411 | 0,180 |
| - | 1 | LS3□M80L02-S | 1SBV 03□ □80 R1302 | 0,180 |

(1) Für LS35P add. 0,007 kg

|                                                               |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|
| LS40P: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...      | 0 | 0 | 5 |
| LS43P: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...       | 3 | 0 | 7 |
| LS45P: 1 Kabeleingang von 1/2 Zoll NPT-Plastikadapter ...     | 5 | 2 | 4 |
| LS40M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...      | 0 | 1 | 1 |
| LS43M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...       | 3 | 1 | 6 |
| LS45M: 1 Kabeleingang für 1/2 Zoll NPT Kabelverschraubung ... | 5 | 3 | 1 |

Kunststoffgehäuse – 40 mm Breite  
IP65 ☐

Metallgehäuse – 40 mm Breite  
IP66

## Bestelldaten

Produkt | ohne kleine Verriegelung | (Schlüssel)

| Kontaktblöcke | Typ     | Bestellnummer                                         | Preis<br>1 Stück | Gewicht<br>kg      |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br>D12       | <br>L03 | Status Kabeleingangscodes<br><input type="checkbox"/> | €                | Packung<br>1 Stück |

### Kunststoff-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

|   |   |              |                    |       |
|---|---|--------------|--------------------|-------|
| 1 | - | LS4□P80D12-S | 1SBV 03□ □80 R1412 | 0,155 |
| - | 1 | LS4□P80L03-S | 1SBV 03□ □80 R1303 | 0,155 |

### Metall-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

|   |   |              |                    |       |
|---|---|--------------|--------------------|-------|
| 1 | - | LS4□M80D12-S | 1SBV 03□ □80 R1412 | 0,210 |
| - | 1 | LS4□M80L03-S | 1SBV 03□ □80 R1303 | 0,210 |

## Bestelldaten

kleine Verriegelung (Betätiger)

| Beschreibung der Betätiger | Halterung<br>mm | Typ | Bestellnummer | Preis<br>1 Stück | Gewicht<br>kg<br>Packung<br>1 Stück |
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|

### kleine Verriegelung (Betätiger) für LS3..P. oder LS3..M..

|                                              |    |          |                    |       |
|----------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------|
| Rechtwinkliger Betätiger                     | 22 | LSA30P03 | 1SBV 048 603 R1000 | 0,011 |
| Gerader Betätiger                            | 22 | LSA30P04 | 1SBV 048 604 R1000 | 0,011 |
| Rechtwinkliger Betätiger                     | 13 | LSA30P05 | 1SBV 048 605 R1000 | 0,011 |
| Gerader Betätiger                            | 13 | LSA30P06 | 1SBV 048 606 R1000 | 0,011 |
| Rechtwinkliger Betätiger mit Schwingdämpfung | 15 | LSA30P07 | 1SBV 048 607 R1000 | 0,014 |
| Gerader Betätiger mit Schwingdämpfung        | 15 | LSA30P08 | 1SBV 048 608 R1000 | 0,014 |
| Einstellbarer Winkel-Betätiger               | 40 | LSA30P09 | 1SBV 048 609 R1000 | 0,022 |

### kleine Verriegelung (Betätiger) für LS4..P. oder LS4..M..

|                                              |    |          |                    |       |
|----------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------|
| Rechtwinkliger Betätiger                     | 13 | LSA40X05 | 1SBV 048 805 R1000 | 0,014 |
| Gerader Betätiger                            | 13 | LSA40X06 | 1SBV 048 806 R1000 | 0,014 |
| Rechtwinkliger Betätiger mit Schwingdämpfung | 15 | LSA40X07 | 1SBV 048 807 R1000 | 0,017 |
| Gerader Betätiger mit Schwingdämpfung        | 15 | LSA40X08 | 1SBV 048 808 R1000 | 0,017 |
| Einstellbarer Winkel-Betätiger               | 40 | LSA40X09 | 1SBV 048 809 R1000 | 0,025 |